

可立享会议屏 65"

可立享会议屏，以笔记本电脑为中心(BYOM)，集专业的音视频及显示能力于一体，为企业开启混合会议新体验。



- 16 阵列麦克风，12 米远距离拾音
- AI 智能降噪、AI 音幕、AI 解混响
- 清晰的高品质立体声音频
- 4K 5000万像素高清摄像头
- 400nits高亮度防眩光屏幕，格外清晰
- 可拓展多种第三方硬件设备

可立享会议屏是一款集专业音视频、显示和协作功能于一体的创新解决方案，专为混合办公设计。它通过16阵列麦克风和 4K 5000万像素高清摄像头，确保绝佳的音视频体验，支持主流云平台和设备兼容，操作简洁，确保高效、稳定的会议体验。

技术规格

可立享会议屏 65"

显示器	
尺寸	65 英寸
类型	LCD
分辨率	4K 超高清 (3840*2160)
对比度	4000: 1
亮度	400 cd/m2（典型值）
色域	94% P3（典型值）
色准	ΔE
背光类型	直下式背光
屏特征	• 防眩光 • 抗环境光干扰，显示更清晰
刷新率	60 赫兹
摄像头	
像素	5000万像素
传感器	索尼
分辨率	4K、1080p、720p (30fps)
视场角	99°
像素尺寸	1.0 微米
电子云台	5 倍数码变焦
宽动态	是
畸变校正	是
镜头遮盖	手动滑盖
AI 功能	
群组视图	是
组合视图	支持（最多8个人）
发言者视图	是
智能视图	支持（发言者视图和全景视图）
AI 音幕	支持（30°/60°/90°/180° -4 档可选）
AI 自适应（扬声器）	有（根据会议空间声学环境的不同，自动调节音箱的音效以适应当前会议空间）
麦克风	
数量	16 个波束成形 MEMS 麦克风
音频硬件处理	是
拾音距离	高达 12 米
拾音角度	180°
回声消除	是
噪声消除	有（可抑制 300 多种噪音）
自动增益	是
解混响	是
扬声器	
声道	2.1 声道立体声
数量	5个喇叭单元（独立低音单元）
频响	60 Hz 至 20 KHz
功率	2x15W+20W
位置	顶部
一般规格	
尺寸（宽*深*高）	1465.1*77.7*912 毫米
重量	35.185 kg（gross weight） 30.19 kg（net weight）
扩展能力	
支持扩展麦克风（级联模式）	支持（最多支持4个可立享无线麦级联）
支持第三方USB音视频外设	是
OPS	CX-M（选配）
连接	
HDMI输入	2（HDMI 2.0）
HDMI 输出	1（1080p / 2160p）
USB-C	1（正面）

技术规格		可立享会议屏 65"
USB-C		1 (板)
USB-B (2.0)		1
USB-A (3.0)		2
USB-A (2.0)		1 (仅用于 X-Display 升级)
RJ45 (MIC IN)		1路 (仅用于连接可立享无线麦使用)
音频输出		1 (SPDIF)
RS232		1 (DB9,1)
RJ45 (1Gbps)		2 (以太网)
配件		
电源线		电源线 x 1
遥控器		1
壁挂板		是
移动脚架		可选
包装箱		是
Type-C线		是
功率		
供电		AC100 至 240V, 50 / 60Hz
电源线		国标, 3米长度
最大工作功耗		小于 180 瓦
最大待机功耗		< 0.5W
环境		
操作温度		0°C~40°C
操作湿度		10% ~ 90% 相对湿度
存储湿度		10% ~ 90% 相对湿度
存储温度		-20°C~60°C
海拔高度		≤5000 米
合规性		
EMC/Safety		CCC/CE
能效		中国能效标识 (≥2)
RoHS		中国 RoHS

生成于：16 Apr 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。