

Galaxy NW-7

Трехчиповый цифровой 3D-стереоскопический DLP-проектор с поддержкой сети, 7000 люмен, WUXGA



Система Barco Galaxy NW-7 — это самый экономичный на сегодняшний день трехчиповый DLP-проектор для многоканальной визуализации. В нем реализованы как возможности 3D-стереоскопического проецирования, так и запатентованная компанией технология активного стереоскопического проецирования Infitec.

Оснащенный встроенными средствами обработки 3D-стереоизображения, проектор Barco Galaxy NW-7 поставляется готовым к эксплуатации в областях, требующих проецирование трехмерных изображений, таких как анализ геофизических данных, проектирование продукции, архитектурное моделирование и научные исследования. Сдвоенный интерфейс ввода DVI обеспечивает полнофункциональный цифровой обмен данными между генератором изображения и проектором без ущерба для частоты стереокадров.

Повышение эффективности совместной работы и принятия решений

Проектор Barco Galaxy NW-7 полностью совместим с пакетом программного обеспечения Barco XDS Control Center. Это значит, что с его помощью можно выводить на экран данные из нескольких источников в любом сочетании двухмерных и трехмерных изображений и одновременно управлять ими в привычной среде Windows. С помощью мыши и клавиатуры можно легко изменять положение и размер выводимых на экран окон. Программное обеспечение XDS Control Center позволяет удаленно управлять другими компьютерами, подключенными к сети,

Проектор Barco Galaxy NW-7 полностью совместим с пакетом программного обеспечения Barco XDS Control Center. Это значит, что с его помощью можно выводить на экран данные из нескольких источников в любом сочетании двухмерных и трехмерных изображений и одновременно управлять ими в привычной среде Windows. С помощью мыши и клавиатуры можно легко изменять положение и размер выводимых на экран окон. Программное обеспечение XDS Control Center позволяет удаленно управлять другими компьютерами, подключенными к сети, транслировать изображение собственного рабочего стола и значительно упрощает организацию и проведение видеоконференций.

Оптимизирован для системной интеграции

Проекторы Galaxy NW-7 компании Barco оптимизированы для интеграции в многопроекторные системы благодаря применению следующих технологий. • Технология сопряжения кромок позволяет создавать непрерывное изображение без размытых зон перекрытия в областях совмещения проекций. • Технология DynaColor и связанная технология постоянной светоотдачи (CLO) обеспечивают одинаковую светоотдачу и отображение цвета на всех участках экрана. • Технология коррекции геометрии искривлением обеспечивает точное проецирование под различными углами на сферические или изогнутые поверхности.

Технические характеристики

GALAXY NW-7

Общие характеристики	
Светоотдача	7000 люмен
Уровень контрастности	до 2000:1
Разрешение	WUXGA (1920 x 1200)
Тип микросхемы	Трехчиповый проектор DLP
Лампа	Ксеноновая лампа 1,5 кВт
Гарантия лампы	
Гарантированный срок службы	1000 ч
Вес	70 кг (154,2 фунта)
Габариты (WxLxH)	590 x 913 x 345 мм (23,22 x 35,94 x 13,58 дюйма)
Перемещение объектива	
По горизонтали до +/- 65 % По вертикали до +/- 110 %	
Стандартные входы	
Сдвоенный двухканальный разъем DVI	
3 входа для синхронизации стерео (мини-разъем DIN)	
Факультативные входы	
Два свободных уровня (см. варианты)	
Коммуникационный порт	
RS232 (на D9)	
Ethernet со скоростью 10/100 Мбит/с (на RJ45)	
Данные	
Стандартный сдвоенный двухканальный вход DVI до 270 МГц (HD 120 Гц)	
Дополнительный сдвоенный двухканальный DVI требуется в слое 2 для WUXGA 120 Гц	
Аналоговые источники с частотой обновления пикселей до 270 МГц	
Безопасность	
ETL60950 и EN60950	
Соответствие стандарту CE	
Соответствие стандарту CCC	
Мощность переменного тока	
200-240 В	
Максимальная потребляемая мощность	
2800 Вт/9560 БТЕ	

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

