

iD Pro R600+

SXGA+ 网络化单片 DLP™ 投影机



技术规格

ID PRO R600+

一般规格

光输出	6,000 ANSI 流明
分辨率	SXGA+ (1400 x 1050)
亮度均匀性	> 95% 全部屏幕
对比度	2,000:1 (全白/全黑)
显示器	1 片 0.95 英寸 DarkChip3® DLP® SXGA+ 面板, BrilliantColor™ 处理和 1400 x 1050 像素自然分辨率、4:3 屏幕高宽比
特性	<ul style="list-style-type: none">Autotimage高级画中画无缝特效切换标配线笼

画中画

输入	高达 3 路信号源同时 <ul style="list-style-type: none">1x 复合视频、RGBHV、RGBS 或 RGSB (5 BNC)1x 复合视频 (BNC)1x S-视频 (4-针迷你-DIN)1x VGA (D15 连接器)1x DVI (数字视频接口)
	音频连接: <ul style="list-style-type: none">1x 立体麦克风风入1x 立体线入1x 立体线出

输出

通信	无输出
兼容性	1x D9 连接器用于 RS232 输入/输出 1x 球形红外接收器 <ul style="list-style-type: none">目前全部视频源 (PAL、SECAM、NTSC) ; 复合、S-VHS、分量或 RGB 格式目前全部高清和增清电视标准 (1080i、720p)全部计算机图形格式, 从 VGA、SVGA、XGA、SXGA 到 UXGA绝大多数 Macintosh 计算机电子工作站, 分辨率高达 1600x 1200 在 75 Hz绝大多数计算机信号源, 像素时钟高达 160 MHzDVI 源, 高达 SXGA+

输入源兼容性

屏幕尺寸	1600 x 1200 (更大输入)
扫描频率	从 1-6 米/3-20 英尺 横向 15kHz -110 kHz 纵向 25 Hz -150 Hz
网络连接	1x 10/100 Base-T 以太网
机载显示器服务器	服务器规格: 处理器: Pentium M 1.6 GHz-内存: 512 MB DDR RAM-存储: 40 GB 硬盘-输入输出: <ul style="list-style-type: none">PCMCIA 插槽用于无线 LAN 卡、存储卡、蓝牙、输入扩展 ...RJ45 连接器用于以太网 (10Mb/s) 和快速以太网 (100Mb/s)4 个 USB 连接器音频: 3.5 毫米插孔用于麦克风风入、线入和线出

环境温度

灯泡	5°C 到 40°C 2x 250瓦 UHP 灯泡, 灯架内, 更大光输出预校准。 一般使用寿命: 双灯模式: 1,500 小时或单灯模式 3,000 小时
----	---

光学

镜头	密封引擎 固焦镜头, 投射比 0.8:1 变焦镜头, 投射比 1.1-1.3、1.2-1.6、1.6-2.4、2.4-4.3 倍于屏幕宽度
----	---

镜头移动

	电动纵向移动: -30% +110%
--	--------------------

灰尘过滤器

	每类镜头的具体详情, 请参阅镜头产品页 高质量微滤片 (侧面可更换)
--	---------------------------------------

噪音级别

	< 41 dB
--	---------

功率消耗

	更大 680 瓦
--	----------

功率消耗

	更大 2400 BTU/小时
--	----------------

电源

	功率因子预定 SMPS 90-254 VAC / 50-60Hz
--	-------------------------------------

净重

	净重: 仅机身: 13.5 公斤/29.8 磅
--	----------------------------

尺寸

	投影机身 (带线笼): 415 毫米 (更大宽度) x 195 毫米 (更大高度) x 565 毫米 (更大深度) 投影机身 (无线笼): 415 毫米 (更大宽度) x 195 毫米 (更大高度) x 487 毫米 (更大深度)
--	--

安全级别

	符合 UL1950 和 EN60950
--	---------------------

电磁干扰

	符合 FCC 规则与规范第 15 部分 B 类、CE EN55022 B 类和中国强制性认证 (CCC)
--	--

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。