

OLite 612 Fixed MK2



Product specificaties

OLITE 612 FIXED MK2

General specifications	
Pixelpitch	12 mm
Gekalibreerde helderheid	6,000 Nit
Led-configuratie	3-in-1 SMD
Pixeldichtheid	6457/m²
Hor. kijkhoek	> 145°
Vert. kijkhoek	> 90°
Contrastverhouding	1120:1
Levensduur	50,000 hours (full white -half brightness)
Energieverbruik	1330 W/m² (max)
	382 W/m² (average)
Gewicht/m²	123 kg/m² (271 lbs/m²)
	(estimation including module assembly, cables, control box and precision frame)
Verwerking	15.8 bit per color at 50 Hz
Kleuren	185 trillion
Vernieuwingssnelheid	800 Hz minimum (PAL/NTSC)
Bereik bedrijfstemperatuur	-20 to 45° C (-4 to 113° F)
Opslagtemperatuur	-20 to 60° C (-4 to 140° F)
Operationele vochtigheid	10 -99%
Vochtigheid bij opslag	10 -99%
D320-invoercompatibiliteit	S-Video, Composite, YUV, SDI, HDSDI, Data: Analog + DVI up to UXGA
Certificeringen	UL, CE, TUV, FCC Class A

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

