

DB-320

あらゆる屋外環境における、最高のビジュアル性能、20mm、7,600 NIT、
378 ft²



技術仕様		DB-320
一般仕様		
ピクセルピッチ	20 mm	
解像度	144 x 528	
キャリブレーションされた明るさ	7,200 NIT ディスプレイに対して垂直に測定	
LED構成	1R、1G、1B	
LED密度	7,500 / m ²	
水平視野角	140 ° (+/-70°)	
垂直視野角	55° (+15°/-40°)	
業務用サイズ	10' 6" x 36'	
寸法 (物理上)	10'1" x 35'3" 3.1 m x 10.8 m	
寸法 (ビジュアル)	9'5" x 34'6" 2.9 m x 10.6 m	
コントラスト比	4,000:1	
輝度半減値	100,000 時間	
消費電力	12,200 W (最大)	
重量	4,851 ポンド 2,200 kg (クランプは除く)	
プロセッシング	各色 16 ビット	
カラー	281 兆	
電力 (1Ph / 240V)	51 A	
電力 (1Ph / 208V)	34 アンペア	
動作温度	-31° から 122°F (-35 から 50°C)	
サービス性	フロント・アクセス	