

EP10

The Barco EP10 –superb quality,outstanding performance,installation flexibility and ease of operation combined in one cost efficient solution for almost any application in Exhibition or Post Production.



Technische Daten**EP10****Allgemeine technische Daten**

Technologie	3 x 0.8" chip, DLP™
Auflösung	1280 x 720
Kontrast	16 x 9
Helligkeit	3000 ANSI Lumens
Kontrast	1200 : 1
Farben	4.4 m colors
Maximale Bildgröße (diagonal)	10m (32ft)
Abmessungen	282 x 605 x 694 mm (HxWxD)
Gewicht	25 kg
Stromverbrauch	1000 W
Geräuschpegel	42 dBA
Eingänge	Native DVI, SDI, Component, S-Video, Composite Optional SDI
Anamorphe Objektive	Not required
Lampe	Size 2 x 250W UHP
Bedienung	RS232 / 422
Spezielle Eigenschaften	16:9 DLP chip format Dual lamp operation

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.