

ClickShare Bar Pro

Premium-Video bar für ansprechende, mühelose drahtlose Konferenzen



- **Kristallklares, hochwertiges Stereo-Audio***
- **Fortschrittliche 4K-Kamera mit KI-Unterstützung**
- **Kabelgebundenes Roomdock für die Freigabe von 4K-Inhalten und alternative Konnektivität***
- **Erweiterte Interaktivität: Touchback, Annotation und Blackboarding**
- **CO2-neutrales Produkt****

ClickShare Bar Pro ist eine hochwertige, CO2-neutrale All-in-One-Video bar, die spannende und mühelose drahtlose Konferenzen in mittelgroßen Konferenzräumen mit jeder Videokonferenzplattform ermöglicht. Dank seiner fortschrittlichen AV-Funktionen (Dual-Screen*, 4K-Inhaltsfreigabe) und interaktiven Funktionen (Touchback, Anmerkungen, Blackboarding) ermöglicht es kristallklaren Ton, scharfe Ansichten und verbesserte Interaktivität für Meetings, bei denen sich alle Teilnehmer gehört und gesehen fühlen. Diese Lösung bietet beispiellose Flexibilität und ermöglicht es IT-Managern, ihre Konferenzräume problemlos auszustatten. In Verbindung mit einer 5-Jahres-Garantie reduziert die Bar die Gesamtbetriebskosten, indem sie alle Funktionen für Zusammenarbeit, Audio und Video in einem leistungsstarken Gerät vereint.

*Stereolautsprecher, Dual-Screen und kabelgebundenes Ersatzgerät werden Mitte 2024 verfügbar sein.**CO2-neutrales Label für Ende des ersten Quartals 2024 angestrebt.

Technische Daten**CLICKSHARE BAR PRO****Allgemeine technische Daten**

Betriebssystem	Windows 10 und höher macOS 11 (Ventura) und höher Android v13 und höher (ClickShare-App) iOS 16 und höher (ClickShare-App)
Systemanforderungen	Für ein reibungsloses Arbeiten mit Microsoft Teams oder Zoom. Mindestanforderungen: Intel i3 Dual-Core Prozessor / 8 GB RAM / OS: Windows 10 letzter Build oder Mac OS Ventura letzter Build Empfohlen: Intel i5 4-Kern-Prozessor / 8 GB RAM / OS: Windows 10, neueste Version oder macOS, neueste Version
Video-Ausgänge	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. or 2x 1080p @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2) (Dual screen available mid 2024)
Video-Eingänge	4K UHD (3840*2160) bei 30 Hz.USB-C DP-ALT-Modus (DisplayPort 1.2)
Camera	4K, 1080 px, 720 px bei 30 Bildern pro Sekunde, 5-facher Zoom/ePTZ, 120°FOV
Camera AI	Gruppen-Framing, Sprecher-Framing sowie Tracking-und Kompositionsmodus mit bis zu 4 Personen
Audioausgang	2 x 10-W-Vollduplex-und Stereolautsprecher, 8 Ohm Impedanz
Audio pickup	6 Beamforming-MEMS-Mikrofone mit Echo-und KI-basierter Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen. Aufnahmereichweite bis zu 15 Fuß/4,5 Meter
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop und Mobilgerät
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Geräuschpegel	Lüfterlos
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Standalone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1
Reichweite	Max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Bar
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern im Netzwerkintegrationsmodus unterstützt)
Verbindungen	1 x USB-C 3.1 (DP) zum Bildschirm, 1 x USB-C 3.1 (DP) Videoeingang, 1 x USB-A 2.0, 1 x Ethernet LAN 1Gbit, 1 x USB-C 2.0 (seitlich)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss (Rück-und Unterseite)
Zertifizierungen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Ja
Drahtloskonferenzen	über App oder Button
Lokale Ansicht	Ja
Netzwerk-Verbindung	LAN und WLAN
Management and reporting	Ja
Gewährleistung	Standardmäßig 1 Jahr. Garantie durch SmartCare für 5 Jahre
Abmessungen ClickShare-Grundgerät	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

Generiert am: 22 Apr 2024

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.