

可立享 CX-50

适用于大型会议室和领导会商中心的高端无线会议



- 高级交互功能：反控、白板和标注
- 增强与屏幕上 2 个来源的协作
- 高级网络（双 Wi-Fi）和 AV 集成
- HDMI™ 输入，实现高质量内容共享
- 100% 安全、加密和云管理

可立享 CX-50 能够在大型会议空间和领导会商中心中实现无线会议。当您走进会议室时，可立享应用程序会自动将您连接到会议室设备，例如摄像头、麦克风、扬声器、条形音箱和显示器。

使用您的视频会议平台，几秒钟内即可从您的笔记本电脑开始会议。只需单击一下可立享按钮或可立享应用程序，员工和访客均可轻松召开混合会议。

技术规格

可立享 CX-50

一般规格

操作系统	Windows 10 或更高版本 macOS 11 (BigSur) 及更高版本。 Android v11 及更高版本 (可立享应用程序) iOS 14 及更高版本 (可立享应用程序)
系统要求	为了流畅使用 Microsoft Teams 或 Zoom, 最低配置: Intel i3 双核处理器或 AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 10 最新版本或 Mac OS Mojave 最新版本 推荐配置: Intel i5 四核处理器或 AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 11 最新版本或 Mac OS 最新版本
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI™ 1.4b
视频输入	1920x1080 @30Hz。HDMI 1.4b
音频输出	USB、SPDIF、插孔、HDMI
可立享按钮	2
可立享应用程序	桌面和移动
本机协议	Airplay、Google Cast、Miracast 最大同时连接数 (使用按钮和/或应用程序): 最少 32 个
同时连接的最大数量 (使用按钮和/或应用程序)	2
噪音水平	更大值: 25dBA @ 0-30°C 更大值: 30dBA @ 30-40°C
身份验证协议	独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1
覆盖范围	可立享按钮和可立享主机之间的更大距离为 30 米 (100 英尺) 频段为 2.4 GHz 和 5 GHz (DFS)
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)
连接	1 个以太网 LAN 1Gbit 1 个 USB C 型 2.0 (背面); 2 个 USB A 型 2.0 (背面); 1 个 USB A 型 2.0 (正面) 迷你插槽 (3.5 毫米) 上的音频模拟线路输出, 数字 S/PDIF
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 更高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
触摸屏支持和交互性	触摸屏支持: 是 互动性: 是
无线会议	通过应用程序或按钮
本地视图	高品质
网络连接	LAN 和 WiFi (双重)
管理和报告	是
保修政策	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)
ClickShare 基础单元尺寸	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	39 毫米 x 200 毫米 x 202 毫米
功耗	运行: 50W (最大) 待机:
电源	标准 110/220 V 交流插头
重量	900 克

生成于: 19 Feb 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。