

ClickShare CSE-200+

Soluzione di collaborazione wireless per la condivisione di contenuti creativi, ideale per le aziende



- **Fino a 2 utenti a schermata**
- **Condivisione da portatile, tablet o smartphone**
- **Semplice passaggio tra sorgenti wireless e cablate**
- **Funzionalità di sicurezza avanzate**
- **Supporto di annotazione, lavagna e TouchBack su pannelli 4K**
- **Gestione centralizzata**
- **Sistema fornito con 2 dispositivi Button**

La creatività favorisce la produttività. Riunioni creative, brainstorming e discussioni migliorano la collaborazione nel team e i risultati aziendali. Con la soluzione di collaborazione wireless ClickShare, puoi favorire lo sviluppo di idee e consentire una collaborazione efficiente in azienda.

Scopri le novità dell'ultimo aggiornamento ClickShare

Condivisione avanzata

CSE-200+ offre un'esperienza di collaborazione interattiva per sale riunioni di medie dimensioni. Fino a 2 persone possono condividere contenuti contemporaneamente. È sufficiente collegare un dispositivo alimentato tramite USB, ClickShare Button, al proprio PC o Mac e premere il pulsante per condividere i contenuti del portatile sullo schermo di grandi dimensioni della sala riunioni. Grazie alle app ClickShare, gli utenti possono inoltre condividere i contenuti da portatili, telefoni cellulari o tablet. Assicuratevi di avere la versione firmware installata nella Base Unit per usare al meglio l'app desktop.

Favorisci la creatività nell'intera azienda

La soluzione CSE-200+ è stata progettata per le aziende. Offre un ingresso HDMI per le apparecchiature legacy, semplice passaggio tra sorgenti wireless e cablate, funzionalità di sicurezza avanzate, integrazione di rete completa, un'ampia gamma di funzionalità di interattività, tra cui annotazione, lavagna e supporto TouchBack su pannelli 4K, nonché gestione centralizzata. La soluzione CSE-200+ consente la condivisione simultanea di contenuti da parte di 2 persone, per favorire il brainstorming e la produttività nell'azienda.

CSE-200+ è un prodotto creato con flussi e processi certificati ISO 27001.

L'aggiunta di ClickShare CSE-200+ alla configurazione della sala conferenze fissa (come Microsoft Teams o Zoom room) migliora l'interattività, la produttività e la collaborazione per le riunioni Microsoft Teams e Zoom. Ciò riporta l'attenzione dalla conferenza alla reale collaborazione.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE CSE-200+

Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit macOS 10.13/10.14 (Mojave) Android v7, v8 e 8.1 (App ClickShare) iOS 11, 12 (App ClickShare)
Uscite video	1x HDMI 1.4b
Ingressi video	1x HDMI 1.4b
Risoluzione uscita	4K UHD (3.840x2.160) a 30 Hz
Risoluzioni in ingresso	1.920x1.080 a 30 Hz
Audio	Tramite HDMI, analogico tramite jack audio da 3,5 mm, S/PDIF
Supporto AirPlay	Mirroring iOS (AirPlay) da iOS 9.0 fino a iOS 12 / Mac OS 10.14 (Mojave)
Supporto Google Cast	Android 8
Supporto Miracast	Windows 10
Velocità fotogrammi	Fino a 30 fps*
Numero di risorse contemporanee visualizzate	2
Numero di connessioni contemporanee	16
Compatibilità iPad, iPhone e Android	Condivisione di documenti, browser, fotocamera per dispositivi Android e iOS tramite l'App ClickShare
Desktop esteso	Disponibile (in base al sistema operativo). Può richiedere il pacchetto di estensione ClickShare.
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità stand-alone WPA2-PSK o IEEE 802.1x con il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Portata	Regolabile con modulazione di potenza del segnale; max. 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi -a breve)
Connessioni	1x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB tipo C 2.0 (lato posteriore); 2x USB tipo A 2.0 (lato posteriore); 1x USB tipo A 2.0 (lato anteriore) Uscita audio linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm), S/PDIF digitale
Livello di rumore	Max. 25 dBA a 0-30 °C Max. 30 dBA a 30-40 °C
Intervallo di temperatura	Funzionamento: da 0 a +40 °C (+32°F a +104°F) Max: 35 °C (95 °F) a 3.000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: 0 -90% umidità relativa, senza condensa Funzionamento: 0 -85% umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Dispositivo di blocco Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Garanzia	3 anni standard
*Nota	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Dimensioni dell'unità di base ClickShare

Dimensioni (AxLxP)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Alimentazione	Spina CA da 110/220 V standard
Consumo energetico	Operativa: 50 W (max) Standby:
Peso	900 g

Generato il: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.