

SLite 10

Outdoor LED display solution



기술 사양**SLITE 10**

일반 사양	
시각 해상도	9,3 mm
물리적 해상도	18,6 mm
밝기	6500 NIT 5000 NIT (calibrated @ 6500°K)
LED 구성	2R, 2G, 1B
화소 밀도	11.449/m ² (1.064/ft ²) 6.912/panel
수평 시야각	120° (min.50% brightness)
수직 시야각	60° (min.50% brightness)
수명	50 000 h (full white -half brightness)
전력 소비	maximum: 720 W / Tile average: 180 W / Tile
무게/타일	34 Kg / 75 lbs (excluding structure)
처리	color : 14 bit
색상	4,4 trillion
리프레시 속도	800 Hz minimum (PAL / NTSC)
온도 범위	operating : -20°C - 40°C (-4 -104°F) storage : -20°C - 60°C (-4 -140°F)
습도	operating: 10 -99% storage: 10 -99%
D320 입력 호환성	S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDSOI -Data DVI up to UXGA
인증	UL -CE -TUV -FCC Class A
타일 크기	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 249mm (9.8")

작성일: 15 Mar 2023기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.