

ClickShare CS-100

Sistema di presentazione wireless autonomo per sale riunioni di piccole dimensioni



- Connessione wireless allo schermo centrale
- 1 utente a schermata
- Condivisione da portatile, tablet o smartphone
- Uscita HDMI
- Sistema fornito con un dispositivo Button

Le riunioni ben riuscite si basano sulla sicurezza. Sicurezza nelle idee, nelle presentazioni, ma anche nella tecnologia della sala riunioni. Ecco perché Barco ha sviluppato ClickShare. Grazie a questo sistema di presentazione wireless, gli utenti possono condividere sullo schermo della presentazione i contenuti del proprio portatile o dispositivo mobile, in modo semplice. Niente più cavi, procedure di installazione o attese per la connessione.

Scopri le novità dell'ultimo aggiornamento ClickShare

Condividere è un'esigenza fondamentale

Il modello CS-100 porta l'esperienza ClickShare in sale riunioni di dimensioni ridotte o piccole stanze attrezzate, in cui la condivisione di contenuti da un portatile o un dispositivo mobile è un'esigenza fondamentale. Tutti, compresi gli ospiti, possono connettersi con un semplice clic e iniziare subito a condividere contenuti senza necessità di formazione. È sufficiente collegare un dispositivo alimentato tramite USB, ClickShare Button, al proprio PC o Mac e premere il pulsante per condividere i contenuti del portatile sullo schermo di grandi dimensioni della sala riunioni. Grazie alle app ClickShare, gli utenti possono inoltre condividere i contenuti da portatili, telefoni cellulari o tablet. Assicuratevi di avere la versione firmware installata nella Base Unit per usare al meglio l'app desktop.

Modello autonomo

CS-100 è un modello autonomo con un'uscita HDMI, che consente la connessione di un massimo di 8 utenti e la condivisione da parte di un utente per volta. Il modello CS-100 è dotato delle funzionalità di sicurezza standard di ClickShare, tra cui crittografia, gestione degli accessi, https e la possibilità di occultare l'identificatore SSID della rete wireless della Base Unit.

CS-100 è un prodotto creato con flussi e processi certificati ISO 27001.

L'aggiunta di ClickShare CS-100 alla configurazione della sala conferenze fissa (come Microsoft Teams o Zoom room) migliora la collaborazione per le riunioni Microsoft Teams e Zoom. Riporta l'attenzione dalla conferenza alla reale collaborazione.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE CS-100

Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 32 e 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 e 10 (app ClickShare) iOS 11, 12 e 13 (app ClickShare)
Uscite video	1 HDMI
Risoluzione uscita	1920 x 1080 a 60 Hz
Audio	Via HDMI, analogico via Jack Audio 3,5mm
Velocità fotogrammi	Fino a 30 fps
Numero di risorse contemporanee visualizzate	1
Numero di connessioni contemporanee	8
Compatibilità iPad, iPhone e Android	Condivisione di documenti, browser, fotocamera per dispositivi Android e iOSapp ClickShare
Desktop esteso	Disponibile (in base al sistema operativo). Può richiedere il pacchetto di estensione ClickShare.
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità stand-alone
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n
Portata	Regolabile con modulazione di potenza del segnale; max. 30m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz
Connessioni	1x Ethernet LAN 100 Mbit 1 x (posteriore) + 1 x (frontale) USB Uscita audio linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm)
Livello di rumore	Fanless
Intervallo di temperature	In funzionamento: da 0 a +40 °C (da +32 a +104 °F) Max: 35 °C/95 °F a 3.000 m Conservazione: da -20 a +60 °C (da -4 a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Dispositivo di blocco Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Garanzia	3 anni standard
Supporto Google Cast	Google Cast non supportato
*Nota	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Dimensioni dell'unità di base ClickShare

Peso	600 g/1,32 lb
Dimensioni (AxLxP)	205 mm x 115 mm x 45 mm (min)/8,1" x 4,5" x 1,8" (min)
Consumo energetico	Funzionamento: 6 W (nominale)/18 W (max) Standby: 2,6 W (standby ecologico)/0,4 W (standby completo)

Generato il: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.