

# iQ7-W8

ISO 8,200 lumens, WUXGA, 3 X LCD laser phosphor projector



- **Excellent image quality**
- **Excellent integration ability**
- **Guaranteed service and support**

The iQ7 series expands Barco's projector product portfolio and provides optional models with 2 brightness levels. It opens up possibilities for a wider range of applications, while still relying on the valuable Barco service and support.

The laser light source not only guarantees good image quality, but also has lower maintenance costs than most bulb projectors on the market.

## Spécifications techniques

## IQ7-W8

Spécifications générales	
Type de projecteur	3 X LCD laser phosphor projector
Résolution	1,920 x 1,200 (WUXGA) -0.76" LCD
Luminosité	8,200 ISO lumen*
Taux de contraste	Extreme black: 100,000:1 Full on/Full Off, Dynamic ON
Uniformité de la luminosité	80%
Rapport d'aspect	16:10
Type de lentille	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1) iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1) iQ7 LENS (0.32 : 1) UST iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1)
Décalage de la lentille optique	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD:H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.32 : 1) UST: iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1): Manual or Motorized zoom and focus Motorized lens shift
Correction des couleurs	No
CLO (constant light output/sortie lumineuse constante)	No
Source lumineuse	Laser phosphor
Durée de vie du laser	20,000hrs
Orientation	360° rotation, no restrictions
3D	No
Traitement des images	Embedded warp
Correction majeure	Yes
Entrée	VGA x 1/ HDMI 1.4 x 2 / DVI-D x 1/ HD BaseT x 1
Résolutions en entrée	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz or 3,840 x 2,160 @ 30Hz
Contrôle	IR, RS232, RJ45
Connexion réseau	10/100 Ethernet, RJ45
Alimentation électrique	100-240V / 50-60Hz
Consommation électrique	655W@220-240VAC, Typical
Alimentation de secours	less than 0.5W
Niveau sonore (habituel à 25 °C/77 °F)	32.1dB (Normal Mode)
Température de fonctionnement	0~40
Température de stockage	-10~50
Humidité (fonctionnement)	20%-85%
Humidité (stockage)	10%-85%
Dimensions (L x L x H)	600mm x 218mm x 503mm
Poids	24KG
Accessoires standard	Power cord, wireless remote control
Certifications	CCC/CECP/CEL
Garantie	*1: Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards *2: ISO21118: The lower-limit values of the projector must maintain 80% of the values in specification sheets for the brightness

Créé le : 04 Jul 2023

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).