

TransForm N マルチメディア・ターミナル

使いやすいコンパクトなハイブリッド・ビデオウォール・コントローラー



Barco の TransForm N マルチメディア・ターミナルは、ベースバンドとネットワーク型ビデオソースの両方の監視を目的として最適なハイブリッド・ビデオウォール用コントローラーです。これがあれば、どこからでもソース (ネットワーク型ソース、ローカル DV/RGB 入力およびアナログ・ビデオ入力) を取り込み、高解像度 3D 画像と組み合わせてビデオウォールで表示できます。

特長:

- 大型 Windows 7 デスクトップ
- 高性能 3D グラフィックアクセラレータ
- Barco の OL および OVL ビデオウォールを通じた最大 24 HD 出力
- 高い入力密度
- ユニバーサル IPストリーミング・ビデオ・デコーディング
- アナログ・ビデオおよび DVI/RGB 入力用ベースバンド・キャプチャ・カード
- ローカルアプリケーション・サポート
- 並行アプリケーション処理およびメディアデコーディングに基づくソフトウェア用デュアルクワッドコア Intel Xeon プロセッサ

技術仕様

TRANSFORM N マルチメディア・ターミナル

一般仕様	
プラットフォーム	NGP-324
フォーム・ファクタ	4U ハウジング、19 インチ・ラック用
出力	DCB-110 DVI スプリットカードで最大 8 HD の表示が可能 複数の GPU およびバルコ・ループスルー ディスプレイ (OV、OL シリーズ) を用いた最大 24 HD の表示 (垂直解像度と水平解像度は出力あたり 4,000 ピクセルが上限)
入力	16 チャンネル・アナログ・ビデオ入力カード x 2 (構成参照) 2 チャンネル DVI-I 入力カード (最高 1920x1200 までの解像度に対応) 最大 24 IP のビデオソース (SD)
グラフィックカード	高性能 NVIDIA Quadro シリーズ・カード
OS	Windows 7 Ultimate 64 ビット
電源	100~240V、50/60Hz
動作状態	0°C-35°C
構成	構成 0 1 2 3 出力 8xHD * 8xHD ** 16xHD ** 24xHD ** DVI 4 4 4 4 ビデオ 32 32 16 16 IP ストリーム 24 24 16 16 最大挿入数 36 36 16 16 ラックサイズ 4U 4U 4U 4U 対象マーケット すべて すべて U&P U&P *) ループスルーなし、垂直解像度と水平解像 度は出力あたり 4,000 ピクセルが上限。 **) ループスルーなし、垂直解像度と水平解像度は出力あたり 4,000 ピクセルが上限。 異なるタイプのコントローラを使用した場合、より大型サイズのウォールが可能です。

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。