


可立享 C-10

适用于任一会议空间的交互式无线演示



- 高级交互功能：反控、白板和标注
- 增强与屏幕上 2 个来源的协作
- 针对员工和访客的标志性可立享按钮
- 100% 安全、加密和云管理

可立享 C-10 可为任何会议空间实现交互式无线演示。内容共享非常简单，只需单击可立享按钮（Windows 或 Mac）或可立享应用程序（笔记本电脑、手机或平板电脑）即可。在几秒钟内开始演示：无需电缆、无需下载软件、无需培训。

技术规格

可立享 C-10

一般规格

操作系统	Windows 10 及更高版本 macOS 11 (BigSur) 及更高版本。 Android v9 及更高版本 (可立享应用程序) * iOS 12 及更高版本 (可立享应用程序) *
系统要求	为了流畅使用 Microsoft Teams 或 Zoom, 最低配置: Intel i3 双核处理器或 AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 10 最新版本或 Mac OS Mojave 最新版本 推荐配置: Intel i5 四核处理器或 AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 11 最新版本或 Mac OS 最新版本
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
音频输出	HDMI
USB	1 个 USB-A, 1 个 USB-C
可立享按钮	1 或 2
可立享应用程序	桌面和移动
本机协议	Airplay、Google Cast、Miracast*
同时连接的最大数量 (使用按钮和/或应用程序)	2
噪音水平	更大值: 25dBA @ 0-30°C 更大值: 30dBA @ 30-40°C
身份验证协议	独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1
覆盖范围	可通过信号强度调制进行调节, 可立享按钮和可立享主机之间最长为 30 米 (100 英尺) 频段为 2.4 GHz 和 5 GHz
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)
连接	1 个以太网 LAN 1Gbit 1 个 USB C 型 3.0 (正面); 1 个 USB A 型 3.0 (正面)
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 更高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
触摸屏支持和交互性	是
Room Dock (外设支持)	否
本地视图	是
网络连接	LAN 和 WiFi
管理和报告	是
保修政策	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)
*	* 根据配置, 在未来固件更新中提供

ClickShare 基础单元尺寸

尺寸 (高 x 宽 x 深)	34 毫米 x 135 毫米 x 135 毫米
功耗	运行: 5-10W, 最大 24W
电源	运行: 5-10W, 最大 24W
重量	900 克

生成于: 19 Feb 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。