

ILite 3

バルコのI3は、屋内用ビデオテクノロジーにおいて、新レベルを実現した新しい屋内用超高解像度製品です。



技術仕様		ILITE 3
一般仕様		
ピクセルピッチ		3.5 mm
キャリアブレーションされた明るさ		1000カンデラ
LED構成		SMD (3-in-1)
水平視野角		145°
垂直視野角		145°
コントラスト比		950 : 1 (500 lux)
輝度半減値		45000時間 (輝度 5 0 %)
消費電力		最大：120W / タイル 平均：45W / タイル
重量		4.8kg (10.6lbs) / タイル 96 kg/m ² (14.3 lbs/ft ²)
プロセッシング		カラー：1 4 ビット グレイスケール：8 ビット
カラー		4.4 兆
リフレッシュ・レート		800 Hz
適用温度範囲		動作温度 0°~40°C (32~104°F) 保管温度 -20°~60°C (32~140°F)
湿度		0~85%
対応スクリーンサイズ		無制限
ソース互換性		S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data DVI SXGAまで
証明書		UL,CE TUV,FCC Class A
タイル寸法		幅：258mm (10.2") 高さ：193.5mm (7.62") 奥行き：92mm (3.62")