

DP-1500

为上限宽度为 15 米（49 英尺）的屏幕设计的 2K 数字影院投影机



技术规格		DP-1500
一般规格		
数字微镜器件	3 x 0.98 英寸 DC2K 黑暗金属设备	
自然分辨率	2048 x 1080	
机架	密封 DMD™ 与光学组装	
屏幕宽度	屏幕宽度（屏幕增益比 1:5）@ 14ftL *：15 米—50 英尺 屏幕宽度（屏幕增益比 1:3）@ 14ftL *：14 米—45 英尺 (*) = +/-10 单元间可能变化	
固定	通用基座（选配）	
环境温度	更高 35°C / 95°F	
灯泡	1.5kW -4kW 氙灯尺寸 灯泡能耗： 1.5kW -4kW	
对比度	2000:1	
数字视频输入	2 x SMPTE 292M 输入 2 x DVI 输入 单双链路可选	
主镜头	1.6 -2.5 1.75 -2.4 1.95 -3.2	
投影机诊断	通过 PC 触摸屏 通过 Communicator 控制软件 通过 SNMP 代理	
电力要求	220V 14,000 BTU／小时（3kW 灯泡）	
尺寸	投影机： 505（高）x 689（宽）x 1018（宽）毫米 19.9（高）x 27.1（宽）x 40.0（深）英寸 注：投影机底部至少需要 5 厘米进气口空隙	
净重	投影机：90 公斤（199 磅）	
选项	CLO—恒光输出 ACS-2048 SNMP 代理 电动／记忆镜头聚焦、变焦和移动 自动 XYZ 校准灯泡	
订购信息	R9004443	