

FLDX 0,8 - 1,21 : 1 (EN66) Short Focus

WUXGA 0,75 - 1,13: 1 WQXGA/4K 0,80 - 1,21: 1 F80: 1,12-1,70: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 richiede un adattatore per obiettivo R9801442)



Gamma di messa a fuoco: 0,7 - 7,0 m Rapporto focale

- WUXGA 0,75 - 1,13 : 1
- WQXGA/4K 0,80 - 1,21 : 1
- F80: 1,06 -1,60: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 richiede l'adattatore per obiettivo R9801442)
- F400-HR: 0,71 - 1,06 (nativa 4K) (Richiede l'uso di adattatori per obiettivi F400 individuali)

Specifiche tecniche**FLDX 0,8 - 1,21 : 1 (EN66) SHORT FOCUS****Specifiche generali**

| | |
|--------------------------|---|
| Piattaforme | Per le serie di proiettori F35, FL40, F70, F80* e F90 *Richiede l'adattatore per obiettivo R9801442. Rapporto focale specifico F80: 1,06-1,60:1 (WQXGA/4K UHD) |
| Funzionamento F/# | F 2.4-3.29 Iride motorizzato F# 2.4-6.5 con memoria |
| Rapporto zoom | 1,51 Zoom e messa a fuoco motorizzati con memoria |
| Lunghezza focale | 15,98-23,99 mm |
| Intervallo messa a fuoco | 0,7-7,0 m |
| Peso | 3,3 kg |
| Peso con imballo | 4,0 kg |
| Rapporto di proiezione | Chip DMD WUXGA 0,75 -1,13: 1 WQXGA 0,80 -1,21: 1 Tolleranza dimensioni immagini +/-2% |

Generato il: 15 Mar 2023

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.