

Versa® TILE T100

Panel de luces LED creativo



Especificaciones del producto**VERSA® TILE T100****Especificaciones generales**

| | |
|-------------------------|--|
| Profundidad de píxel | 100 mm (3,93 pulg.) |
| colores | Billones (color de 48 bits por píxel) |
| tasa de refresco | > 1000 Hz |
| Salida de luz | 900 cd/m2 (nits) Calibrado |
| Ángulo de visualización | 170 grados (Lambertiano) |
| Control | UNIDAD Versa D3 |
| Entrada de alimentación | Sistema: 100-240 V CA 50/60 Hz Tile T100: 12 V CC de Versa COM |
| consumo de potencia | 32 W/panel |
| Disipación térmica | 58 BTU/h por panel |
| Píxeles | 4 x 4 (16 tiles) |
| dimensiones | Longitud: 400 mm (15,75 pulg.) Anchura: 400 mm (15,75 pulg.) Profundidad: 51 mm (2,00 pulg.) |
| peso | 2 kg (4,41 lbs) a 4 x 4 |

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

www.barco.com

BARCO