

# TransForm A18

高性能视频屏幕墙控制器用于对视频和 RGB 有严格要求的大中小型视频屏幕墙。



## 技术规格

## TRANSFORM A18

### 一般规格

处理器	<p>处理器 A4</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 英特尔酷睿 2 双核 2.13 GHz</li><li>· 1 GB 内存标配</li><li>· 可扩展至更大 4 GB (3 GB 可用)</li><li>· SATA 硬盘驱动器 250 GB (RAID-1/RAID-5 选配)</li><li>· 10/100/1000 Mbit LAN (冗余选项)</li><li>· 冗余热更换电源 (选配)</li><li>· 高达 4 个 Omnibus 单元的宿主</li></ul> <p>处理器 AX6</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 英特尔双核 Xeon® CPU, 3 GHz, 1 或 2 个 CPU</li><li>· 2 GB ECC 内存标配</li><li>· 可扩展至 4 GB (3 GB 可用)</li><li>· SATA 硬盘驱动器 250 GB (RAID-1/RAID-5 选配)</li><li>· 双 10/100/1000 Mbit 板载 LAN (冗余)</li><li>· 冗余热更换电源</li><li>· 高达 5 个 Omnibus 单元的宿主</li></ul>
总线	<ul style="list-style-type: none"><li>· 增强型 PCI 64/66 底板</li><li>· 533 MB/秒</li><li>· 18 插槽</li><li>· 冗余热更换电源 (选件)</li></ul>
净重	<p>处理器 A4</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 标准, 无卡: 18.0 公斤   39.7 磅</li><li>· 冗余 PSU, 无卡: 20.5 磅   45.2 磅</li></ul> <p>处理器 AX6</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 冗余 PSU, 无卡: 23.3 公斤   49.2 磅</li></ul> <p>Omnibus A18</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 标准, 无卡: 19.8 公斤   43.7 磅</li><li>· 冗余 PSU, 无卡: 21.8 公斤   48.1 磅</li></ul>
尺寸	<p>处理器 A4</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 19 英寸工业机箱, 机架单位高度: 4U</li><li>· 机箱宽度: 440 毫米   17.32 英寸</li><li>· 宽度 (带固定件): 482 毫米   18.98 英寸</li><li>· 机箱深度: 516 毫米   20.32 英寸</li><li>· 深度 (带手柄): 566 毫米   22.28 英寸</li><li>· 高度: 177 毫米   6.97 英寸</li><li>· 高度 (带橡胶脚垫): 183 毫米   7.20 英寸</li></ul> <p>处理器 AX6</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 19 英寸工业机箱, 机架单位高度: 4U</li><li>· 机箱宽度: 440 毫米   17.32 英寸</li><li>· 宽度 (带固定件): 482 毫米   18.98 英寸</li><li>· 机箱深度: 566 毫米   22.28 英寸</li><li>· 深度 (带手柄): 616 毫米   24.25 英寸</li><li>· 高度: 177 毫米   6.97 英寸</li><li>· 高度 (带橡胶脚垫): 183 毫米   7.20 英寸</li></ul> <p>Omnibus A18</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 19 英寸工业机箱, 机架单位高度: 6U</li><li>· 机箱宽度: 449 毫米   17.68 英寸</li><li>· 宽度 (带固定件): 482 毫米   18.98 英寸</li><li>· 机箱深度: 420 毫米   16.54 英寸</li><li>· 深度 (带手柄): 461 毫米   18.15 英寸</li><li>· 高度: 267 毫米   10.51 英寸</li><li>· 高度 (带橡胶脚垫): 270 毫米   10.63 英寸</li></ul>
电源	100-240 V, 50-60 Hz
功率消耗	<p>处理器 A4</p> <ul style="list-style-type: none"><li>标准 (一般): 400 瓦</li><li>冗余 (一般): 400 瓦</li></ul> <p>处理器 AX6</p> <ul style="list-style-type: none"><li>冗余: 650 瓦</li></ul> <p>Omnibus A18</p> <ul style="list-style-type: none"><li>标准 (一般): 600 瓦</li><li>冗余 (一般): 600 瓦</li></ul>
操作环境	0 - 40°C   32 - 104°F 更大 80% 湿度 (无凝结)

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。