

# OverView LVD-5521D

55" extreme narrow bezel (ENB) LCD video wall for entry level and mid-end applications



- **500 Nit brightness, ENB generation**
- **Superb inter-tile color and brightness**
- **User-friendly video-wall setup and control interface**
- **Sense X brightness and color automatic calibration with integrated sensors**
- **Fan-less solution for noiseless performance**
- **Reduced energy consumption**
- **Optional 5-year service packages**

O OverView LVD-5521D da Barco é uma tela LCD de 55" de alto desempenho, brilho de nível intermediário (500 cd/m<sup>2</sup> típico) e econômica dedicada ao uso em aplicações de parede de vídeo em bloco. Fazendo parte da geração do painel de 1,8 mm ENB, com contraste e cores excelentes, e um ângulo de visualização amplo, o OverView LVD-5521D agrega muito valor a aplicações de nível de entrada e intermediário.

### **Uma imagem perfeita com calibração automática**

O OverView LVD-5521D faz parte do portfólio de paredes de vídeo de LCD OverView altamente renomado e líderes no setor da Barco – que complementa a plataforma Barco UniSee premium. O inovador Sense X exclusivo -o sistema de calibração automática em tempo real da Barco -garante que toda a parede produza uma imagem perfeitamente equilibrada o tempo todo -evitando assim uma parede de vídeo com uma imagem de padrão 'tabuleiro de xadrez'. A Barco é a única empresa no mercado que permite esse tipo de calibração automática em tempo real com base em sensores integrados de brilho e cor.

### **Tempo de atividade aprimorado, consumo de energia reduzido**

O uso do Video Wall Manager da Barco simplifica o controle da parede de vídeo, aumentando ainda mais a facilidade de uso.

**Especificações técnicas****OVERVIEW LVD-5521D**

<b>Painel</b>	
Tecnologia LCD	Comutação In-plane
Resolução	Full HD (1920x1080 pixels)
Luz de fundo	LED direto
Proporção da imagem	16:9
Luminância	500 cd/m <sup>2</sup> (típico)
Contraste	1200:1 (típico)
Ponto branco	Nativo 10000 K (típico)
Calibração	Calibração de cor e brilho automática Sense X
Vida útil da luz de fundo	60000 h (típico)
Resfriamento	Sem ventoinha
Névoa da tela	25%
Temperatura de operação	0 °C -40 °C
Umidade operacional	10% -80% sem condensação
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Umidade de armazenamento	5% -90% sem condensação
Montagem	VESA 600 x 400
<b>Potência</b>	
Tensão de entrada CA	100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz
Consumo de energia	170 W (500 Nit nativo)
Dissipação de calor	580 BTU/h
<b>Dimensões</b>	
Dimensões	1211,5 x 122,1 x 682,3 mm   47,69" x 4,08" x 26,86"
Diagonal da tela ativa	55" (1397 mm)
Área de tela ativa	1209,6 mm x 680,4 mm   47,62" x 26,79"
Peso	27,55 kg   60,74 lbs
Geração de largura de moldura	Geração ENB (1,8 m   0,07")
<b>Conectividade</b>	
DisplayPort	2 entradas DP1.2 (os cabos DisplayPort 1.2 devem ser usados quando o comprimento do cabo exceder 3 m / 10 pés) 1 saída DP 1.2
HDMI(TM)	2 entradas HDMI™ 2.0
Porta Ethernet	1
USB	1 entrada (apenas para energia)
HDCP	Sim (HDCP 2.2)
<b>Modelo</b>	
Nome do modelo	OverView LVD-5521D
<b>Outro</b>	
Número do artigo	R9867810

Gerada em: 19 Sep 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique [www.barco.com](http://www.barco.com) para obter as especificações mais recentes.