


<P>16 毫米像素间距，6000 尼特，户外黑色灯泡 LED 显示单元</P><br>



*DynamicPDF*

**技术规格**

一般规格	
像素间距	16.0 毫米
亮度	6000 尼特
LED配置	3x 灯
像素密度	3,600 LEDs per tile (60x60)
像素密度	3,600 LEDs per tile (60x60)
水平观察角度	110° (至少 50% 亮度)
垂直视角	+15, -35° (至少 50% 亮度)
对比度	7000:1 (光强为 500 勒克斯)
寿命	100000 小时, 维持初始亮度的 75%
功率消耗	600 瓦/显示单元 (更大) 180 瓦 (平均)
操作电压	200-240 伏/50-60 赫兹
瓦状尺寸	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
瓦状尺寸	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
瓦状尺寸	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
瓦状尺寸	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
重量 / 层数	60 千克
IP等级	IP65/54
处理	16 位彩色
颜色	281 万亿
刷新率	800 赫兹
内置底座	更大高度 6 单元
内置构架	更大高度 10 单元
连接界面	DVI 接口 (DVI 接头)
更大导线长度	4.5 米 (带 Barco DVI 电线)
界面	2x DVI
更大串联	6 tiles

生成于: 06 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。