

H 2.0 Quad-Ausgangskarte



- Vier HDMI™ 2.0-Anschlüsse
- Unterstützt bis zu 4x 1600p@60 oder 2x 4K@60p/UHD pro Karte (einzelnes Kabel)
- HDCP 2.2-konform
- Unterstützung für VESA/CEA und benutzerspezifische Zeitsteuerungen
- Automatische Ausgabeerfassung und -konfiguration

Technische Daten**H 2.0 QUAD-AUSGANGSKARTE****Allgemeine Daten**

Anschlüsse	4x HDMI™-Anschlüsse, volle Größe
Auflösung	bis zu 2x 4096 x 2160 bei 60p
Farbtiefe	8 Bit; 10 Bit; 12 Bit (DL oder niedriger)
Funktionen	Rotations-und Verteilermodus
Farbsampling	bis zu UHD bei 60p 4:4:4 8 Bit oder 4:2:2 10 Bit
HDCP	HDCP 2.2-konform
Signalkapazität	600 MHz

Generiert am: 02 Jun 2025

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.

www.barco.com

BARCO