

Acsar 2

一个强大的、极为容易操作的定标器和路由器，用来将任何输入信号转换成D-Cine PREMIERE DP100 数字投影机头部的DVI 数字输入。



技术规格

ACSAR 2

一般规格

视频输入	模块: 热可插入式 槽口: x 4; 前面板插件, 单击播放 -SDI -HD SDI -模拟复合视频 -S-视频 带数字解码器 (完整标准PAL NTSC Secam) -DVI -RGsB / YUV 视频
内部处理	16比特
输出	2048 x 1080 @ 24/50/60 Hz 预览输出模拟RGB 2048 x 1080 @ 60Hz 带屏幕显示
通信接口连接	内部
画中画	4 x 画中画窗口功能: 任何输入, 任何尺寸
电源	通过投影机电源
尺寸	19" rack (宽) x 1u (高) x 500 mm (厚) 带输入模块
标准配件	Barco RC5 远程控制 (已提供)
净重	9.94 公斤 / 21.9 磅 完全加载

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。