

CVWU-31B

3000流明、WUXGA、单芯片DLP投影机



- 色彩鲜艳的锐利图像
- 镜头移动范围大，安装灵活
- 小巧设计
- 全天候可靠性

*仅在选定的经销商处提供

由于采用了小巧的白色设计，CVWU-31B可无缝融入您的会议室、董事会议室或小礼堂。

小巧的投影机

您是否知道，拥有相同功能的类似投影机的重量比CVWU-31B投影机增加了约17%，体积也大出约45%？它兼具小巧的设计和出色的画质。

卓越的画质、鲜丽的色彩

可提供3000流明的光输出和原生WUXGA分辨率，呈现的图像清晰、对比度高、噪点少且亮度高度一致。配置高亮度色轮后，CVWU-31B投影机可提供色彩鲜艳、画质清晰的图像。

经久耐用

CVWU-31B采用了无过滤器设计和可靠的DLP®技术，可带来无法比拟的图片精度和很低的总体拥有成本。在设计上实现无限使用，再加上三年保修，让您真正放心。

技术规格

CVWU-31B

一般规格

技术	光学镜头移动设计
分辨率	1920 x 1200 (WUXGA)
亮度	3000 ANSI流明
投影机类型	单芯片DLP投影机
对比度	2,500 :1
亮度均匀性	>80%
宽高比	16:10
镜片类型	全玻璃镜头
镜头	标准变焦镜头 (1.64-2.06:1)
光学镜片移动	垂直
色彩纠正	RealColor™
灯	220W UHP投影灯
灯泡寿命	可达2,250小时 (全功率模式) / 可达3,000小时 (节能模式)
灯箱, 迅速更换	是
灯具保修	500小时或90天
封装DLP™内核	是
安装角度	桌式-吸顶式 (通过肖像模式360度)
3D	否
输入	1 x HDMI (1.3), 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x RCA 复合视频, 1 x 4针迷你DIN Y/C, 1 x RCS x3 YUV
输入分辨率	1920 x 1200 -640 x 480像素分辨率 (因型号而定) / RGBHV、RGBS、RGsB
软件工具	投影机工具组
控制	IR、RS232、以太网
网络连接	1 x RJ-45 TCP/IP, 1 x 9针D-SUB RS232, 1 x USB
电力要求	3.0-1.3A, ~100-240V, 50-60Hz
功率消耗	更大290瓦
噪音级别	30 dB
操作环境温度	10 -40 °C (存储温度: -20 -60 °C)
操作湿度	20 -80% RH
消散 BTU	少于1,061/小时
尺寸(宽x长x高)	278 x 234 x 94 毫米/ 10.94 x 9.21 x 3.70 英寸
净重	2.9千克 (6.39磅)
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	CE, FCC A类和cCSAus
保修期	限定为3年零件和人工。可延长至5。

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。