

ClickShare Bar Core

Видеопанель для увлекательных и простых беспроводных конференций



- Кристально чистый, высококачественный стереозвук
- Усовершенствованная камера с поддержкой 4K и ИИ
- Упрощенная установка
- Разумная инвестиция: низкая потребность в обслуживании, минимальное время простоя, перспективная платформа
- Углеродно-нейтральное изделие

ClickShare Bar Core — это универсальная видеопанель с нулевым «углеродным следом», которая позволяет легко и увлекательно проводить беспроводные конференции в конференц-залах малого и среднего размера с любой платформой для видеоконференций. Это решение гарантирует, что участники встречи будут услышаны и увидены благодаря высококачественным возможностям аудиовизуальной обработки, а также предлагает упрощенную установку и сниженную совокупную стоимость владения.

Технические характеристики**CLICKSHARE BAR CORE****Общие технические характеристики**

Операционная система	Windows 10 и более поздние версии, macOS 11 (Ventura) и более поздние версии, Android 13 и более поздние версии (приложение ClickShare), iOS 16 и более поздние версии (приложение ClickShare)
Системные требования	Для бесперебойной работы Microsoft Teams или Zoom Минимум: двухъядерный процессор Intel i3 или AMD Ryzen 7 / 8 ГБ ОЗУ / ОС: Windows 10 последней сборки или Mac OS Mojave последней сборки Рекомендуется: четырехъядерный процессор Intel i5 или AMD Ryzen 9 / 8 ГБ ОЗУ / ОС: Windows 11 последней сборки или Mac OS последней сборки
Видеовыходы	4K UHD (3840 x 2160) при 30 Гц. Режим HDMI™ 1.4b или USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Видеовходы	-
Камера	Камера 4K, 3-кратный зум/ePTZ, угол обзора 120°
ИИ камеры	Режим группового кадрирования и композиции из 4 человек
Аудиовыход	2 полнодуплексных стереодинамика с мощностью 10 Вт и сопротивлением 8 Ом
Прием аудио	6 ЭММС-микрофонов с формированием направленного сигнала, подавлением эха и ИИ-подавлением фонового шума. Диапазон захвата до 15 футов / 4,5 метра
Устройства ClickShare Button	1
Приложение ClickShare	Для ПК и мобильных устройств
Собственные протоколы	Airplay, Google Cast, Miracast (доступно в середине 2024 г.)
Максимальное количество одновременных подключений (с кнопками и/или приложением)	1
Уровень шума	Без вентиляторов
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме, WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании Кнопки ClickShare в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1
Охват	Максимум 30 м (100 футов) между ClickShare Кнопкой и ClickShare Bar
Диапазон частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS поддерживаются в некоторых странах в режиме сетевой интеграции)
Соединения	1 порт USB-C 3.1 (DP) для экрана, 1 порт USB-A 2.0, 1 порт Ethernet LAN 1 Гбит, 1 порт USB-C 2.0 (сбоку)
Диапазон температур	Эксплуатация: от 0 °C до +40 °C (от +32 °F до +104 °F) Макс. температура: 35 °C (95 °F) на высоте 3000 м Хранение: от -20 °C до +60 °C (от -4 °F до +140 °F)
Влажность	Хранение: относительная влажность 0-90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0-85 %, без образования конденсата
Противоугонная система	Кенсингтонский замок (сзади и снизу)
Сертификаты	FCC/CE
Поддержка сенсорного экрана и интерактивность	Нет
Беспроводные конференции	через приложение или Кнопку
Трансляция с монитора конференц-зала	Да
Подключение к сети	Локальная сеть и Wi-Fi
Управление и отчетность	Да
Гарантия	Стандартная гарантия: 1 год, 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare
Габариты базового блока ClickShare	
Габариты (ВхШхГ)	98 x 640 x 101 мм
Потребляемая мощность	Эксплуатация: 5-20 Вт, макс. 65 Вт
Источник питания	Стандартный штекер 110/220 В перем. тока или USB-C (сзади)
Вес	2500 г

Создано: 17 Oct 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO