

ClickShare CS-100

Sistema de apresentação sem fio independente para pequenas salas de reunião



- Conexão à tela central sem fio
- 1 usuário na tela
- Compartilhar do laptop, tablet ou smartphone
- Saída HDMI
- Fornecido com 1 Botão

Para reuniões bem-sucedidas, a confiança é primordial. Confiança nas ideias, confiança nas apresentações, mas também confiança na tecnologia empregada na sala de reunião. É por isso que a Barco desenvolveu o ClickShare. Com esse sistema de apresentação sem fio, os usuários simplesmente podem compartilhar na tela de apresentação o que está nos dispositivos móveis ou laptops deles. Sem cabos, sem configurações, sem esperar para poder entrar.

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

Compartilhar é uma necessidade básica

O CS-100 traz a experiência do ClickShare para pequenas salas de reunião e grandes espaços, quando compartilhar o conteúdo de um laptop ou dispositivo móvel é uma necessidade básica. Todos – inclusive convidados – podem conectar com um clique e compartilhar imediatamente, sem qualquer treinamento. Os usuários simplesmente conectam um dispositivo com USB – o ClickShare Button – em seu computador PC ou Mac e clicam no botão para ter o conteúdo exibido na tela grande da sala de reunião. Com os Aplicativos ClickShare, os usuários podem compartilhar o conteúdo de seus laptops, telefones celulares ou tablets. Certifique-se de ter o firmware mais recente instalado em sua Base Unit para poder ter a melhor experiência com o Aplicativo de área de trabalho.

Um modelo independente

O CS-100 é um modelo independente com saída HDMI, que permite até 8 usuários conectados, com um usuário compartilhando de cada vez. O CS-100 inclui os recursos de segurança padrão do ClickShare inclusive a criptografia, gerenciamento de login, https e a possibilidade de ocultar o SSID da rede sem fio da Unidade Base.

O CS-100 é um produto criado com fluxos e processos certificados pela ISO 27001.

Adicionar o ClickShare CS-100 à configuração da sala de conferência fixa (como uma sala do Microsoft Teams ou Zoom) aumenta a colaboração nas reuniões do Microsoft Teams e do Zoom. Traz o foco da conferência de volta para a colaboração verdadeira.

Especificações técnicas

CLICKSHARE CS-100

Especificações gerais

Sistema operacional	Windows 8/8.1/10/32 e 64 bits macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 e 10 (Aplicativo ClickShare) iOS 11, 12 e 13 (Aplicativo ClickShare)
Saídas de Vídeo	1x HDMI
Resolução de saída	1920x1080 @60Hz
Áudio	Via HDMI, analógico via Audio Jack 3.5mm
Taxa de quadro	Até 30 fps
Número de fontes simultâneas na tela	1
Número de conexões simultâneas	8
Compatibilidade com iPad, iPhone e Android	Compartilhando documentos, navegador, câmera e dispositivos Android e iOS via Aplicativo ClickShare
Área de trabalho estendida	Disponível (dependendo do seu sistema operacional). Pode exigir Pacote de Extensão do ClickShare.
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK em modo individual
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n
Alcance	Ajustável com modulação da força do sinal; máx. 30m (100 ft) entre o ClickShare Button e a ClickShare Base Unit
Faixa de frequência	2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS não são suportados)
Conexões	1x Ethernet LAN 100Mbit 1x USB (traseira) + 1x USB (frente) Saída de linha analógica de áudio no soquete de miniconector (3,5 mm)
Nível de Ruído	Sem ventilador
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: 0 a 90% de umidade relativa, sem condensação Operação: 0% a 85% de umidade relativa, sem condensação
Sistema antifurto	Trava Kensington
Certificações	FCC/CE
Garantia	3 anos padrão
Suporte para Google Cast	Google Cast não suportado
*Observação	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Dimensões da unidade base ClickShare

Peso	600 g/1.32 lbs
Dimensões (AxLxP)	205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8,1 pol x 4,5 pol x 1,8 pol (Min.)
Consumo de energia	Operação: 6W (típica)/18W (máx.) Em espera: 2.6W (ECO espera em rede)/4.0W (modo de espera profundo)

Gerada em: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.