

Lentille FLD (1.24 - 1.6 : 1) EN13 (optimisée pour une

1,34 - 1,74 : 1 (SX+) / 1,24 - 1,6 : 1 (WUXGA)



- WUXGA = 1.24 - 1.60 : 1 (F70 W, F90 W)
- 1080p = 1.24 - 1.60 : 1
- SXGA = 1.34 - 1.73 : 1
- 720p = 1.47 - 1.89 : 1
- XGA = 1.84 - 2.37 : 1

Spécifications techniques**LENTILLE FLD (1.24 - 1.6 : 1) EN13 (OPTIMISÉE POUR UNE RÉOLUTION WUXGA)****Spécifications générales**

F/# actif	F 2.1-2.22 Diaphragme motorisé F# 2.1-6.5
Rapport de zoom	1,3 Mise au point et zoom motorisés
Distance focale	25,59-33,24 mm
Plage de mise au point	Standard : 1,0 m – 15 m
Plage de mise au point personnalisée	Plage de mise au point étendue disponible, veuillez contacter notre service commercial pour plus de détails
Poids	2,6 kg
Ratio de projection	Puce DMD <ul style="list-style-type: none">■ 1080p/WUXGA 1,24-1,6:1■ SXGA+ 1,34-1,74:1■ 720p 1,46-1,9:1■ XGA 1,83-2,37:1
	Tolérance de taille d'image +/- 5 %

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO