

ClickShare CSE-200

소형에서 중형 회의실을 위한 무선 프레젠테이션 시스템



- 중앙 화면 무선 연결
- 최대 2명의 화면 사용자
- 랩톱, 태블릿 또는 스마트폰에서 공유
- 개선된 보안 기능
- 터치백 지원
- 중앙 관리
- Button 2개 제공

창의성은 자사의 핵심 자산 중 하나입니다. ClickShare를 사용하면 아이디어가 주목을 받도록 만들 수 있습니다. 이 무선 프레젠테이션 시스템으로 사용자는 랩톱 또는 모바일 장치에 있는 콘텐츠를 프레젠테이션 스크린에 간단히 공유할 수 있습니다. 케이블, 설정, 참여 대기 시간이 필요하지 않습니다.

최신 ClickShare 업데이트의 새로운 기능 알아보기

눈에 띄게 하는 플러그인

CSE-200에서는 소형 및 중형 회의실을 위한 ClickShare 환경을 제공합니다. 게스트를 포함한 모든 사용자가 클릭 한 번으로 즉각적인 연결 및 공유가 가능합니다. 별도의 교육이 필요 없습니다. 사용자는 USB 충전형 장치(ClickShare Button)를 본인의 PC 또는 Mac에 연결하고 이 Button을 클릭하기만 하면 랩톱의 내용을 대형 회의실 스크린에 공유할 수 있습니다. 또한, 사용자는 ClickShare 앱을 통해 랩톱, 휴대폰 또는 태블릿의 내용을 공유할 수도 있습니다. Desktop App으로 최고의 성능을 누리시려면 Base Unit에 설치된 펌웨어가 최신 버전인지 확인하세요.

협업 장려

CSE-200은 기업 롤아웃용으로 고안되었으며, 강화된 보안 특성, 더욱 다양한 연결 옵션(HDCP가 아닌 콘텐츠를 위한 AirPlay 및 Google Cast 지원을 포함), 터치백 기능 및 중앙 관리를 제공합니다. 최대 두 명이 동시에 콘텐츠를 공유할 수 있는 CSE-200에서는 중앙 화면에 직접 연결할 수 있으므로 협력 작업이 수월합니다. 사용자 편의를 위해, CSE-200의 보안 기능은 기업의 정책과 필요에 따라 사전 정의된 세 가지 수준 중 한 가지로 설정할 수 있습니다. 마지막으로 장치의 API를 사용하여 회사 네트워크에 훨씬 쉽게 통합할 수도 있습니다. ClickShare를 통해 회의실에서 터치백 기능을 이용할 수도 있습니다. 랩톱에서 아무 애플리케이션이나 가동한 후 스크린에서 제어해보세요. 스크린에서 몇 번의 터

CSE-200은 기업 롤아웃용으로 고안되었으며, 강화된 보안 특성, 더욱 다양한 연결 옵션(HDCP가 아닌 콘텐츠를 위한 AirPlay 및 Google Cast 지원을 포함), 터치백 기능 및 중앙 관리를 제공합니다. 최대 두 명이 동시에 콘텐츠를 공유할 수 있는 CSE-200에서는 중앙 화면에 직접 연결할 수 있으므로 협력 작업이 수월합니다. 사용자 편의를 위해, CSE-200의 보안 기능은 기업의 정책과 필요에 따라 사전 정의된 세 가지 수준 중 한 가지로 설정할 수 있습니다. 마지막으로 장치의 API를 사용하여 회사 네트워크에 훨씬 쉽게 통합할 수도 있습니다. ClickShare를 통해 회의실에서 터치백 기능을 이용할 수도 있습니다. 랩톱에서 아무 애플리케이션이나 가동한 후 스크린에서 제어해보세요. 스크린에서 몇 번의 터치만으로 프레젠테이션을 열 수 있으며, 이메일을 공유하고 비디오를 재생할 수 있습니다. 이제 프레젠테이션 툴이 아닌 오디언스와 콘텐츠에 집중하세요.

CSE-200은 ISO 27001 인증을 받은 흐름 및 프로세스로 개발된 제품입니다.

ClickShare CSE-200을 고정 회의실 설정(예: Microsoft Teams 또는 Zoom 회의실)에 추가하면 Microsoft Teams 및 Zoom 회의에서 상호 작용, 생산성 및 협업이 향상됩니다. 회의를 진정한 협업의 중심으로 되살립니다.

기술 사양

CLICKSHARE CSE-200

일반 사양

운영체제	Windows 10 32 & 64비트 macOS 10.14/10.15(Catalina) Android 9 & 10(ClickShare 앱) iOS 11, 12 & 13(ClickShare 앱)
비디오 출력	HDMI 1개
출력 해상도	1920x1080 @60Hz
오디오	HDMI, 3.5mm 아날로그 오디오 잭, S/PDIF
AirPlay 지원	iOS 미러링(AirPlay) iOS 9.0에서 최고 iOS 12까지/ Mac OS 10.14
구글 캐스트 지원	Android 8.1 Oreo
프레임 속도	최대 30fps
화면에 동시 연결 가능 소스 수	2
동시 연결 수	16
iPad, iPhone 및 Android 호환성	Android 및 iOS 기기 내 ClickShare 앱 또는 AirPlay / Google Cast를 사용하여 문서, 브라우저, 카메라 공유
확장 데스크톱	이용 가능(운영 체제에 따라 다름). ClickShare Extension Pack이 필요할 수 있습니다.
인증 프로토콜	독립형 모드의 WPA2-PSK 네트워크 통합 모드의 WPA2-PSK 또는 IEEE 802.1X
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11 a/g/n
도달	신호 강도 변조로 조절 가능, 최대 30m(100ft)의 ClickShare 버튼과 ClickShare Base Unit 거리
주파수 대역	2.4GHz 및 5GHz(DFS 채널 지원되지 않음)
연결	1x 이더넷 LAN 100Mbit 2x (후면) + 1x (전면) USB 미니 잭 소켓의 오디오 아날로그 라인 (3.5mm), 디지털 S/PDIF
소음도	무팬
온도 범위	작동: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 최대: 35°C (95°F) at 3000m 보관: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
습도	보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축 작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축
도난 방지 시스템	센싱턴 잠금 장치
인증	FCC/CE
보증	3년 표준 5년까지 확장 가능
*참고	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare 베이스 유닛 치수

크기(HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm (안테나 제외) / 8.1" x 4.5" x 1.8" 205mm x 150mm x 135mm (안테나 포함) / 8.1" x 5.9" x 5.3"
전원 공급 장치	표준 110/220V AC 플러그 또는 PoE(Power over Ethernet) Plus
전력 소비	작동: 6W (typical) / 18W (max) 스탠바이: 2.6W (친환경 스탠바이) / 0.4W (딥 스탠바이)
무게	600g / 1.32lbs

작성일: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

