

# ClickShare C-5

Простая беспроводная презентация одним нажатием для  
дискуссионных пространств



- **Беспроводная презентационная модель начального уровня**
- **Демонстрация содержимого с помощью приложения ClickShare и поддержка собственных устройств пользователей**
- **На 100% безопасная и зашифрованная система с управлением через облако**

**Технические характеристики****CLICKSHARE C-5****Размеры базового блока ClickShare**

Размеры (ВхШхГ)	34 x 135 x 135 мм
Электропитание	Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока
Энергопотребление	Эксплуатация: 5–10 Вт, макс. 24 Вт
Вес	900 г

**Общие характеристики**

Операционная система	Windows 10 и более поздней версии macOS 11 (BigSur) и более поздней версии. Android 9 и более поздней версии (приложение ClickShare). iOS 12 и более поздней версии (приложение ClickShare)*
Выходы видео	4K UHD (3840 x 2160), 30 Гц, HDMI 1.4b
Выход аудиосигнала	HDMI
USB	1 разъем USB-A, 1 разъем USB-C
Устройства ClickShare Button	0
ClickShare App	Приложение для ПК и мобильных устройств
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast

Максимальное количество одновременных подключений (с помощью кнопок и/или приложения)	32
Уровень шума	Макс. 25 дБА при температуре 0–30 °C Макс. 30 дБА при температуре 30–40 °C
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании ClickShare Button в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1
Область действия	Регулировка с модуляцией мощности сигнала; до 30 м (100 футов) между устройством ClickShare Button и блоком ClickShare Base Unit Полоса частот: 2,4 ГГц и 5 ГГц
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS в отдельных странах не поддерживаются)
Связи	1 локальная сеть Ethernet, 1 Гбит 1 разъем USB 2.0 Type-C (спереди); 1 разъем USB 2.0 Type-A (спереди)
Диапазон температуры	Эксплуатация: от 0°C до +40°C Макс. температура: 35°C на высоте 3000 м Хранение: от -20°C до +60°C
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Система предотвращения кражи	Кенсингтонский замок
Сертификаты	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Нет
Трансляция с монитора конференц-зала	Только отображение содержимого на мониторе конференц-зала
Соединение сети	Локальная сеть и Wi-Fi
Management and reporting	Да
Гарантия	1 год — стандартная гарантия. 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare
*	* Зависит от конфигурации; станет доступным в последующих обновлениях микропрограммы

Создано: 30 May 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

