


OLite 510

Multifunctional indoor/outdoor SMD LED tile (5000 nits, 10mm pixel pitch) that can be broken down into 64 discrete modules to create LED displays of any shape or form.



Spécifications techniques	OLITE 510
Spécifications générales	
Pas de pixels	10 mm
Luminosité étalonnée	5000 NIT
Configuration LED	3-in-1 SMD
Densité de pixels	5.632 LEDs per tile (88 x 64 px)
Angle de vision horiz.	> 145°
Angle de vision vert.	> 95°
Contraste	810
Durée de vie	50.000 hours
Consommation électrique	970 W/tile (max) 275 W/tile (average)
Poids / Tuile	58 kg (127.9 lbs)
Traitement	15,8 bit per color at 50Hz
Couleurs	185 trillion
Fréquence de rafraichissement	800 Hz minimum (PAL/NTSC)
Plage de température de fonctionnement	-20 to 45°C (-4 to 113°F)
Température de stockage	-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Humidité (fonctionnement)	10 -99%
Humidité (stockage)	10 -99%
Construction du portique	Max. 15 tiles high
Construction du pied	Max. 12 tiles high
Compatibilité d'entrée D320	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data: DVI up to UXGA
Certifications	UL, CE, FCC Class A, TUV