

# BARCOVision 508



**技术规格****BARCOVISION 508****一般规格**

兼容性	Video (PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43) 4-pin S-Video RGB or Component Video
对比度	>1000:1 (full white/full black)
光输出	1100 Lumen at 10 % peak white 160 ANSI lumen
屏幕尺寸	Min.: 4.6' x 3.5' (4:3 aspect ratio) -4.6' x 2.6' (16:9 aspect ratio) Max.: 23' x 17.3' (4:3 aspect ratio) -23' x 12.9' (16:9 aspect ratio)

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。