

CLM HD8

<P>8000 流明、1080p 高清分辨率单芯片 DLP 投影机</P>



full HD
1920 X 1080P

DMX
CONTROL

8K
LUMENS

技术规格

CLM HD8

一般规格

投影机类型	全高清单芯片 DLP 数字投影机
技术	0.95" DMD™ x1 色环: RGBW
分辨率	1920x1080
亮度	8000 中心流明 7500 ANSI 流明
对比度	1200:1 (标准) 2000:1 (高对比度模式)
亮度均匀性	95%
宽高比	16:9
ScenergiX	水平与垂直边缘融合
镜片类型	QCLD
镜头	CLD (固定) 0.85:1 (变焦) 1.2-1.5 1.5-2.2 2.2-4.4 4.4-7.0
光学镜片移动	垂直: -20% 至 +110% 水平: 15% (L) 和 100% (R) (变焦镜头)
色彩纠正	P7
灯	4x300 瓦
灯泡寿命	750 小时 (标准) 1250 小时 (更大)
可带灯运输	是
灯箱, 迅速更换	是, 自动选择灯泡
客户灯泡更换	N/A
灯具保修 (现场更换/工厂更换)	120 天 500 小时
封装DLP™内核	标准
挡光板	通过 DMX512 信号进行 0-100% 亮度控制
画中画	同时处理两个信号源
安装角度	桌式/吸顶式/ (侧面) 立式/立式
DMX 512	标准
WARP	H 梯形
集成网络服务器	N/A
CLO (稳定光输出)	N/A
3D ready (可选)	被动圆偏振
输入	SDI/HDSDI, DVI (HDCP1.3)
可选输入	DVI(HDCP); 5-BNC RGBHV、RGBS/RGsb、YUV CS/SOY、复合视频、S 视频; HDSDI/SDI
输入分辨率	从 NTSC 到 UXGA (1600x1200), 包括全高清 (1920x1080)
更大像素时钟	165 兆赫
软件工具	投影机工具箱
控制	XLR 有线 + IR/RS232
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电力要求	100-240 伏/50-60 赫兹
更大功耗	1600 瓦
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	49 分贝 (A)
操作环境温度	0-40°C/32°-104°F
工作湿度	0-80% (无冷凝)
消散 BTU	更大 5459 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	692 x 442 x 293 毫米 27.24 x 17.4 x 11.53 英寸
净重	30 千克 (66.13 磅)
装运尺寸	(长x宽x高) 770 x 580 x 480 毫米 30.31 x 22.83 x 18.89 英寸
出厂毛重	35 千克 (77.16 磅)
标准配件	电源线、无线/XLR 有线加固遥控器
认证	符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55022 A 类规范及 RoHS 标准
保修期	2 年

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。