

SLite 22

Building on its longstanding expertise in video processing and large area display technology, the SLite LED display is Barco's solution to the need for large to ultra-large outdoor LED display installations.



Технические характеристики	SLITE 22
Общие характеристики	
Визуальное разрешение	22,4 mm
Физическое разрешение	22,4 mm
Яркость	6500 NIT 5000 NIT (calibrated @ 6500°K)
ЖКИ конфигурация	1R, 1G, 1B
Плотность пиксела	1.991/m² (185/ft²) 1.200/panel
Горизонтальный угол обзора	120° (min.50% brightness)
Вертикальный угол обзора	60° (min.50% brightness)
Срок эксплуатации	50 000 h (full white -half brightness)
Энергопотребление	maximum: 720 W / Tile average: 180 W / Tile
Вес/плитку	34 Kg / 75 lbs (excluding structure)
Обработка	color : 14 bit greyscale: 10 bit/color
Цвета	4,4 trillion
Скорость обновления	800 Hz minimum (PAL / NTSC)
Диапазон температуры	operating: -20 -40°C (-4 -104°F) storage: -20 -60°C (-4 -140°F)
Влажность	operating: 10 -99% storage: 10 -99%
D320 совместимость ввода	S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDSDI -Data DVI up to UXGA
Сертификаты	UL -CE -TUV -FCC Class A
Размерности плитки	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 249mm (9.8")

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

