

wePresent WiPG-1600W

Oferecendo a maior quantidade de recursos para experiências interativas; parte sistema sem fio, parte transmissor de mídia, parte perfeição



- Rede flexível via LAN com fio, LAN sem fio ou ambos ao mesmo tempo
- Conectividade USB
- Resolução total de 1080p e streaming de vídeo de baixa latência
- Anotação na tela para apresentações mais interativas
- Alimentação via Ethernet (PoE) para instalações flexíveis e simples

Como todos os modelos do wePresent, o WiPG-1600W oferece compatibilidade multiplataforma, permitindo que dispositivos Windows, Mac OS, Chromebook, Android e iOS apresentem e interajam entre si. O WiPG-1600W também oferece suporte para o Apple AirPlay, permitindo que os usuários apresentem usando o protocolo nativo da Apple.

Unindo pessoas e ideias

O WiPG-1600W oferece todos os recursos encontrados no WiPG-1000 mais atualizações inteligentes e Os recursos de anotação na tela e quadro branco virtual permitem que os apresentadores destaquem os pontos-chave e desenvolvam ideias durante suas apresentações. Utilizando um mouse USB conectado à unidade, os apresentadores podem facilmente fazer anotações na tela e acessar recursos de controle de conferência para os moderadores sem um visor sensível ao toque.

Conexões rápidas para os convidados

O WiPG-1600W oferece diversos estilos de conexão para se adequar a qualquer ambiente. Usando a porta USB integrada, apresentações de documentos, mídia e vídeo podem ser realizadas sem nenhum computador/MAC/dispositivo móvel. Os convidados podem se conectar e fazer apresentações usando um token USB que executa o software MirrorOp sem instalação em seu dispositivo

Soluções para engajar sua audiência

Com os weSlides, os apresentadores podem garantir que sua audiência permaneça envolvida e focada no conteúdo compartilhado. Com este recurso habilitado, todos os membros conectados da audiência podem visualizar o conteúdo projetado no monitor e todas as anotações da tela em seu próprio dispositivo em tempo real.

A distribuição de 1 a muitos permite que o conteúdo da apresentação seja exibido simultaneamente em múltiplos wePresents conectados à rede, uma solução ideal para experiências de reunião ou aprendizagem de grande porte.

O WiPG-1600W promete levar sua experiência de apresentação a um novo nível de interatividade.

Especificações técnicas**WEPRESENT WIPG-1600W**

Especificações gerais	
Sistema operacional	Windows 7, 8, 10 e superior macOS X, 10.9 e superior Android 4.1 e superior iOS 9 e superior
Suporte padrão nativo do setor	Apple AirPlay
Saída de Vídeo	1 x HDMI 1 x VGA
Taxa de quadro	até 30 fps
Resolução de saída	até 1080p
Usuários conectados	até 64
Origens	até 4 simultaneamente com layout de tela fixa
Saídas de Áudio	HDMI analogico via entrada de áudio de 3,5 mm
Protocolo de autenticação	WEP WPA/WPA2 PSK WPA/WPA2 Enterprise Modo de estação 802.1x EAP
Protocolo de transmissão sem fio	2.4G (b/g/n) / 5G (a/n) comutável
Interfaces	1 x VGA de 15 pinos (traseiro) 1 x LAN Ethernet RJ-45 (traseiro) 1 x HDMI (traseiro) 2 x USB 2.0 (frontal) + 1 x USB 2.0 (traseiro) 1 x Entrada de fone estereo (traseira) 1 x LED power button (front) 1 x Botão RESET (fundo)
Consumo de energia	15,3 W (consumo total de energia) sob condições de teste: · Fonte suportada: CC 5V · Versão do software: 1.0.0.5 · Versão do hardware: 0,53 · Porta USB: carga de 0,5 A em cada porta (total de 3 portas) · Wi-Fi: 2.4G/11n (projeção de quatro transmissões de vídeo 1080p) · Porta de Ethernet: pacote de ping · HDMI: Saída 4 em 1 tela · VGA: Saída 4 em 1 tela · Entrada de fone: Conectar ao alto-falante
Dissipação de calor	18,75BTU/hr
Peso	801 g (com pacote) 293 g (sem pacote)
Dimensões	159 x 91 x 29,9 mm (sem pacote) 216 x 220 x 66 mm (com pacote)
Temperatura ambiente	Temperatura de operação: 0 ~ 40°C Armazenamento: -10°C ~ +70°C
Umidade do Ambiente	Operacional: 10~90% Armazenamento: 10~85% UR

Gerada em: 15 Mar 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.