

CTPN-41B

3.800 lumens, Panorama, projetor DLP de chip único



- **Imagens ultranítidas com cores vibrantes**
- **Tela panorâmica**
- **Design compacto**
- **Confiabilidade constante**

*Disponível somente em distribuidores selecionados

O CTPN-41B é a escolha perfeita para sua sala de reunião e de colaboração. Ele permite não apenas que os participantes da reunião compartilhem facilmente várias janelas em uma única imagem nítida, como também combina perfeitamente com o interior do seu escritório.

Projeção de alta tecnologia

Com seu brilho de 3.800 lumens, aspecto da tela ultra-ampla e resolução Panorama (2.560 x 1.080), o compacto CTPN-41B é brilhante em todos os sentidos. Graças à sua alta resolução extraordinária, ele produz as imagens mais nítidas que você já viu.

Imagens detalhadas em uma tela panorâmica

Graças à qualidade de imagem incrível do CTPN-41B, seu alto contraste e seus baixos níveis de ruído, ele melhora a colaboração e a eficiência. Seu aspecto da tela de 21:9 panorama é ideal para compartilhar todos os tipos de informações em salas de reunião grandes, permitindo aos participantes colaborar local ou remotamente com grandes conjuntos de dados. O CTPN-41B fornece flexibilidade de instalação para uma ampla variedade de aplicações, graças à sua ampla gama de entradas e lentes de alto desempenho.

Incrivelmente silencioso

O CTPN-41B fornece imagens nítidas e estáveis que permitem que você se concentre mais bem e por mais tempo, graças aos seus baixos níveis de ruído, trabalhar em um ambiente com projeção frontal nunca foi tão confortável. Com o kit opcional de redução de ruídos, é possível reduzir ainda mais o nível de ruído do projetor para um silêncio impressionante de 25 dB(a).

Especificações técnicas

CTPN-41B

Especificações gerais

Tipo de projetor	Projetor DLP de chip único
Tecnologia	LVDS DMD™ com DarkChip3™
Resolução	2.560 x 1.080 (Panorama)
Brilho	3.800 lumens ANSI
Razão de contraste	Até 5.300:1
Uniformidade de brilho	>80%
Relação de aspecto	21:9
Tipo de lente	Lentes totalmente em puro vidro
Lentes	Zoom EN51 (1,60-2,21:1), Fixa ampla EN52 (0,92:1), Fixa ultra-ampla EN53 (0,74:1), EN54 (2,5-3,9:1), Zoom superampla EN55 (0,86-1,16:1), Zoom amplo EN56 (1,14 – 1,74:1), Alcance ultracurto EN57 (0,3:1)
Deslocamento ótico de lente	Motorizado. O alcance depende da lente.
Correção de cores	RealColor™
Lâmpadas	1 x 350 W UHP (com capacidade de escurecimento)
Vida útil da lâmpada	Até 2.000 horas (potência total)/2.500 horas (modo econômico)
Alojamento da lâmpada, substituição rápida	Sim
Garantia da lâmpada	500 horas ou 90 dias
Núcleo DLP™ vedado	Sim
Orientação	Mesa -teto (360 graus através do eixo da lâmpada)
3D	Sim, HDMI 1.4a
Entradas	2x DisplayPort 1.2 (HBR2), 1 x DVI de link duplo, 1 x HDMI 1.4a, 1 x VGA, 2x 3G-SDI, 1x HDBaseT
Resoluções de entrada	Resoluções de 2560 x 1600 -640 x 480 pixel; RGBHV, RGBS, RGsB; formatos personalizados disponíveis; HDTV (1080p, 1080i, 720p); NTSC, PAL, SECAM
Ferramentas de software	SimCAD, Conjunto de ferramentas do projetor
Controle	IR, RS232, Ethernet, USB
Conexão de rede	10/100/1000 base-T, conexão RJ-45, RS-232
Requisitos de energia	100-240 V / 50-60 Hz
Consumo de energia	menos de 530 W
Nível de Ruído	38 dBA (completo), 36 dBA (modo eco), 28 dBA com o kit completo de redução de ruídos
Temperatura ambiente operacional	10 -40 °C /50 -104 °F, 0-3.000 m (Temperatura de armazenamento: -20 -60 °C/-4 -140 °F)
Umidade de operação	20 -80% UR (condições de armazenamento: 10 -90% UR)
BTU de dissipação	máximo de 1.807 BTU/h
Dimensões (LxPxA)	342 x 306 x 143 mm / 13,46 x 12,05 x 5,63 polegadas
Peso	7,5 kg (16,5 lbs)
Acessórios padrão	Cabo de energia, controle remoto sem fio
Certificações	Em conformidade com FCC, parte 15 Classe A e CCC, cCSAus, cUL, UL e CE
Garantia	Limitada de três anos para peças e mão de obra. Extensível até 5.

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.