


# BarcoGraphics 8200



**Specifiche tecniche****BARCOGRAPHICS 8200****Specifiche generali**

Emissione luminosa	230 vac: 2000 ANSI lumen 120 vac: 1750 ANSI lumen
Risoluzione	1024 x 768 pixels
Contrasto	>380:1 (full white/full black)

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.