

EC-200

大型活动控制器



- 活动编程更简单快速
- 动动手指就能全面控制展演
- 更强的情景意识确保无故障运行

EC-200 利用同系列较低端产品 EC-50 活动控制器的易用性，同时增加基于语法的编程方法加快编程速度，确保即时获取系统资源，并以 Event Master 系统特有的方式优化活动编程。这种基于语法的编程方法重新定义了大型活动中的屏幕管理方式，大大简化和加快了工作。

Unique features

作为一个独立控制器，EC-200 兼容 S3-4K 和 E2 Event Master 处理器，具有 Linux 操作系统和内置中央处理器 (CPU)。只需指尖操作，以及跟踪球、专门的编程区和两个触摸显示屏，即可选择源、预设、层级和目标。使用 EC-200，还可以即时访问程序上存储的切换源，同时还能选择较大资源组，并能以全新的方式操作层级。

Higher situational awareness

使用 EC-200，您可以同时检查更多信息，并准确了解随后会发生的情况，从而获得更强的情景意识，确保无故障运行。此控制器是各种活动（从展销会站台，到大型企业活动，甚至是大规模音乐巡演）的理想工具。

一般规格

特性	- 强大的 Linux 版 EventMaster Toolset - 用户界面与 Mac 和 PC 版相同 - 机载 PC 采用 Linux 系统支持 Event Master Toolset 的特别版本，实现独立使用 - 全面控制 EventMaster 系列切换器 - 同时连接同一网络上支持的多个控制器、GUI 界面和处理器。（冗余备份控制） 2 个内置 15.6 英寸宽屏全高清 (1920x1080) 触摸屏，支持 10 点多点触控 - 支持 2 个外接显示器或触摸屏* - 用于手动过渡的高分辨率 T 型杆 36 个用户可分配的按钮，带有可定制的 LCD 标签 - 专用背景层按钮 8 个具有多页功能的专用层选择按钮（移动 9 层或更多层目的地的页面） 12 个具有多页功能的用户可定义目的地按钮（轻松支持未来版本中可用的目的地） - 用于转换、实时切换、修改程序、过渡等的专用按钮。 5 个带轮子的旋转编码器，用于符合人体工程学的 PIP 控制和快速放置资源 12 个 LCD 上下文显示按钮，支持语法编程器 - 三轴背光轨迹球（基于功能），第三轴采用非常平滑的旋转编码器，4 个按钮用于光标和位置控制 2 个单独的千兆以太网接口连接口，一个用于主系统控制，另一个用于补充网络控制（附加 IP 地址范围和模式） - 内置固态硬盘 5 个 USB 端口，用于其他附件（如外部触摸屏、鼠标、键盘、U 盘等）。 - 脚本灯、反馈 LED 和集成式工作灯均可调暗 - 包括防尘罩 - 包括定制航空箱
连接性	- 控制多个 EventMaster Series 系统，包括 E2 和 S3-4K - 允许外部控制系统在单独的网络接口上互动 - 两个附加的监视器 DVI 输出用于增加工作空间，或者更多加装 2 EC-50 实现终极扩展 - 自动切换的电源输入（90-250V 交流） - 通过 USB 接口连接的外部指示设备和键盘
尺寸 (HxWxD)	244.34 x 901.19 x 575.36 毫米 / 9.62 x 35.49 x 22.65 英寸
净重	20.41 公斤（45 磅）
温度	0-35°C / 32-95°F
湿度	0-95% 不结露
*注意	EC-200 DVI-D 监视器连接不支持模拟输出。需要数字显示器或数模转换器。

生成于：09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。