

Kit de actualización láser para MVL-721

Optimice la inversión en su videowall actual consiguiendo mejores niveles de brillo, gama de colores y vida útil



LOW NOISE



REDUNDANT

full HD

1920 X 1080



LASER



- Menor coste total de la propiedad (TCO)
- Tecnología más avanzada y preparada para el futuro
- Configuración de calidad de imagen superior
- Aumento de lúmenes/vatio
- Reducción del consumo eléctrico de hasta el 50%
- Silencioso como nunca antes (ruido comparable al de una biblioteca)

La introducción por parte de Barco de la tecnología láser RGB como fuente de luz, ha supuesto una verdadera innovación tecnológica para los videowall de retroproyección. Con mayores niveles de brillo, una gama de colores más extensa y mayor vida útil, la tecnología láser RGB ofrece importantes ventajas comparada con la tecnología LED. Barco ofrece ahora la oportunidad de actualizar la tecnología de su instalación a los propietarios de sistemas antiguos MVL-721 basados en LED.

Preparado para años de servicio adicional

Con solo integrar el nuevo módulo de proyección láser RGB en su estructura mecánica actual, el sistema quedará listo para seguir funcionando más años sin tener ningún impacto físico ni de arquitectura en su entorno. Además, la actualización puede realizarse sin tener que detener el funcionamiento del sistema. Los videowall actuales son totalmente compatibles con el motor de proyección láser RGB de tecnología más avanzada.

¿Por qué cambiar a Láser RGB?

Actualizar a la tecnología láser RGB tiene ventajas importantes, que se concretan en una solución inteligente y preparada para el futuro:

- la tecnología láser RGB reduce los costes operativos, por lo que el coste total de la propiedad
- es sustancialmente mejor, el doble de brillo con la máxima vida útil
- Avance en calidad de imagen: saturación del color, enfoque y contraste superiores
- Mejor enfoque y contraste con colores más precisos
- Mejor enfoque y contraste con colores más precisos
- 50 % menos de consumo de energía a niveles de brillo más altos, 50 % de esfuerzo requerido de configuración (alineación motorizada de 7 ejes)
- Un 25 % menos de ruido (nivel de ruido "biblioteca")
- Redundancia de componentes críticos para máxima tranquilidad
- Actualizar de la tecnología Sense6 a la nueva tecnología SenseX permite una calibración automática del brillo y color en tiempo real más avanzada, para que la experiencia visual sea siempre inmejorable
- a la nueva tecnología SenseX permite una calibración automática del brillo y color en tiempo real más avanzada, para que la experiencia visual sea siempre inmejorable

Especificaciones del producto**KIT DE ACTUALIZACIÓN LÁSER PARA MVL-721**

Especificaciones generales	
Article number	R9869640: actualización de MVL-721 -> ODL-721
Brillo en pantalla (con gama de colores nativos)	Tipos de pantalla: Alto brillo: 824 cd/m2 (WV-FEL) / 700 cd/m2 (FXS) Normal: 660 cd/m2 (WV-FEL) / 560 cd/m2 (FXS)
resolución	Full HD (1920 x 1080 pixeles)
consumo de potencia	Normal: 200W Eco: 120W
Contraste en pantalla	1800:1
Pantalla	Compatibilidad con FXS o WV-FEL ya instalados en el sistema del cliente
Color	Hasta 170% del triángulo de color REC709
Tecnología de visualización	Retroproyección DLP (mantenimiento por la parte posterior)
Punto blanco	Puntos blancos personalizados
Espacios entre pantallas	Según la pantalla ya instalada
brillo uniforme	Típica \geq 95% ANSI 9 Tip. \geq 90% ANSI 13
dimensiones	Profundidad: 1310 mm
Fuente de luz	Iluminación con láser RGB (Láser clase 1 RG2)
Voltaje de entrada de AC	100 – 240 VCA, 50-60 Hz
Vida útil de la fuente de luz	> 125.000 horas tanto en modo Normal como Eco
nivel de ruido	Menos de 20dB (medido a 3 metros por la parte delantera)
Conectividad	2 entradas DP1.2 y 1 salida (4K a 60Hz) 2x entradas HDMI 2.0 (4K a 60Hz) 2x puertos USB (solo para alimentación) 2x puertos Ethernet
Condiciones de operación	5 °C-35 °C 41 °F-95 °F Hasta 80 % de humedad (sin condensación)
Disipación de calor	Normal: 680 BTU/h Eco: 390 BTU/h
Integración con equipos de terceros	API de servicio web
HDCP	2.2
Procesamiento de señales	Bucle, recorte, escalado con configuración de videowall
Acceso directo a Ethernet	Servidor Web incorporado
Interfaz gráfica de usuario	Todos los parámetros operativos y ajuste
Garantía	2 años

Generado en: 12 Apr 2024

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.