

# HDQ-4K35

35,000루멘, 4K, 3-칩 DLP 프로젝터



- 60Hz 프레임 속도에서 기본 4K 콘텐츠 지원
- 견고하고 완전히 통합된 디자인
- 내장 전원 공급 장치, 렌탈 프레임, 외부 침니 팬 제거

35,000 센터 루멘의 밝기 레벨을 제공하는 HDQ-4K35 프로젝터는 60 Hz 프레임 속도에서 기본 4K 콘텐츠를 표시할 수 있습니다. 내장 전원 공급 장치, 렌탈 프레임 및 외부 침니 팬 제거 등의 독특한 통합 설계를 특징으로 합니다. 더욱이 HDQ-4K35는 Barco의 혁신적 4K 스크린 관리 시스템과 완벽하게 즉시 결합시킬 수 있어 기본 4K 프로젝터 블렌딩이 가능합니다.

## 뛰어난 이미지

4K(4,096 x 2,160) 해상도, 60 Hz 프레임 속도, 제논 6.5kW 램프 및 고대비 광학 엔진을 특징으로 하는 HDQ-4K35는 대단히 선명한 이미지를 제공하여 생생하고 풍부한 컬러의 뛰어난 비주얼로 라이브 이벤트의 흥을 더합니다. 자체 HDQ-2K40 프로젝터를 여러 대 가지고 있는 렌탈 회사는 HDQ-4K35 프로젝터용 XLD 렌즈를 재사용하거나 적합한 이미지를 얻기 위해 더 높은 렌즈 이동이 필요한 경우 전용 4K 렌즈를 선택할 수 있습니다.

## E2와 완벽한 구성

기본 4K 입력 및 출력을 제공하는 신제품인 E2 이미지 프로세서는 최대 60 Hz 재생률의 HDQ-4K35를 이용하여 32개의 프로젝터 블렌드를 관리할 수 있는 상용 제품 중 유일한 스크린 관리 시스템입니다.

## 이동용으로 설계

다양한 렌탈 및 무대 애플리케이션에 완벽한 HDQ-4K35는 내장 전원 공급 장치, 렌탈 프레임 및 외부 침니 팬 제거 등의 독특한 통합 설계를 자랑합니다. 이동이 잦은 경우에 적합하게 설계된 HDQ-4K35는 지속적인 이동에 따른 까다로운 조건을 견디도록 견고한 금속 새시로 구성됩니다.

## 기술 사양

## HDQ-4K35

## 일반 사양

프로젝터 유형	4K 3-칩 DLP 디지털 프로젝터
기술	1.38" DMD™ x3
해상도	4,096 x 2,160
밝기	35,000센터 루멘 / 33,000ANSI 루멘*
명암비율	2,000:1(표준)
밝기 균일도	90%
화면 비율	1.896
렌즈 유형	XLD / XLD HD (4K 렌즈)
렌즈	렌즈 고정 0.72; 0.9 줌 렌즈 시작 1.3: 1 Till 7.2 :1(자세한 내용은 렌즈 계산기 확인)
광학 렌즈범위	수직: +/-70% / 수평: +/-30% 렌즈 유형에 따라 이동이 더 적을 수 있음
색 보정	P7
램프	6.5 kW 제논
램프 수명	500시간
램프 장착 후 이동	아니오
램프 하우스, 빠른 교환	예
고객 전구 교환	예
램프 보증서(현장 교환/공장 교환)	90일, 300시간 / 비례 배분 300시간
3D	대응
입력	DP 1.1 전용 2개(2,048 x 2,160 2개) HDMI 대응, 3GHDSI 대응
실드 DLP™ 코어	표준
옵티컬 다우저	표준
방향	테이블 -측면(세로)
WARP	외부 옵션 MCM 워프
통합 웹 서버	예(프로젝터 제어 보드)
옵셔널 입력	NA
입력 해상도	최대 4K 60p
소프트웨어 툴	DC 커뮤니케이터
네트워크 연결	10/100 base-T, RJ-45 연결
전원 요구 사항	200-240V /380-400V@50-60Hz
최대 소비 전력	8,000W
소음 수준 (25°C/77°F에서 일반적인 값)	61dB(A)
작동 시 주위 온도	0-35°C / 32°-104°F
작동 습도	0-80%(비응축)
방출 BTU	최대 27,331 BTU/h
크기(WxLxH)	1,025 x 1,320 x 900 mm / 40.35 x 51.96 x 35.43 인치
무게	210kg(462.97파운드)
물품 크기	(LxWxH) 1,522 x 1,242 x 1,215 mm / 59.92 x 48.90 x 47.83인치
출고 시 제품 무게	270kg(595.25파운드)
표준 액세스리	전원 코드; 조절형 프레임/클램프
인증	UL60950-1 및 EN60950-1 준수 FCC 규제 및 규정, 15부 Class A 및 CE EN55022 Class A, RoHS 준수
보증	3년 표준, 최대 5년까지 확장 가능
*	+/-10%

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 [www.barco.com](http://www.barco.com)을(를) 확인하세요.