

Helix™ P1

Flexible LED pixel string



IP66
WATERPROOF

Product specificaties**HELIX™ P1****General specifications**

Pixelpitch	75mm or 150mm
Kleur	48-bit color per pixel
Verpakking	Clear housing/black wires
Classificatie weerbestendigheid	IP66
Pixels/string	32
Max. energieverbruik	12W/string
Ingangsspanning	24 VDC
Helderheid	2.5 candela/pixel

Laatst bijgewerkt: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

BARCO