

F50 Panorama

小型 120 赫兹、单芯片 DLP 投影机（采用全景分辨率）



- 清晰的图像，鲜明的色彩
- 主动 3D 立体声和高帧频
- 小巧而坚固的设计

Unmatched image quality

凭借可提供锐利图像的出色光学元件，F50 可显示色彩鲜艳、对比度丰富的出色图像。它的噪音很低，另外还具有 RealColor™ 色彩管理、Smear Reduction Processing™ 和高帧频等特点。F50 拥有四个不同的数字输入源和广泛的扩展模块和高品质投影镜头。

Key benefits

- 小巧、坚固耐用
- 非同寻常的可靠性、较低的总体拥有成本
- 运行噪音小
- 主动 3D 立体声
- Smear Reduction Processing™/ 120Hz 刷新率/高帧频

技术规格

F50 PANORAMA

一般规格	
投影机类型	单芯片 DLP 数字投影机
技术	LVDS DMD™配有DarkChip3™
分辨率	2560 x 1080
亮度	3800 ANSI 流明（高亮度） 1900 ANSI 流明（VizSim Bright） 1500 ANSI流明（VizSim）
对比度	可达 5,300:1
亮度均匀性	>80%
宽高比	21:9
镜片类型	全部是纯玻璃镜头
镜头	超广角固定EN53（0.79:1 @1.65m） 广角固定EN52（0.99:1） 超广角变焦EN55（0.86 -1.16:1） 广角变焦EN56（1.14 -1.74:1） 变焦EN51（1.71-2.37:1） 超短距离投射EN57（0.3:1）
光学镜片移动	垂直：+212%；水平：+/-72%（因镜头而定）
色彩纠正	RealColor™
灯	1 x 350W UHP（可调光）
灯泡寿命	可达2000小时（全功率模式）/可达2500小时（节能模式）
灯箱，迅速更换	是
灯具保修	500小时或90天
封装DLP™内核	是
安装角度	桌式-吸顶式（通过灯轴360度）
3D	更高2560 x 1600 @ 120Hz
输入	2x 显示端口1.2（HBR2）、1 x DVI双链路、1 x HDMI 1.4a、1 x VGA、2x 3G-SDI、1x HDBaseT
输入分辨率	2560 x 1600 -640 x 480像素分辨率；RGBHV、RGBS、RGsB、可自定义格式、HDTV（1080p、1080i、720p）、NTSC、PAL、SECAM
更大像素时钟	高达600兆赫（更大2560 x 1600@120赫兹）DP 1.2 高达330 兆赫双链路DVI
软件工具	SimCAD，投影机工具组
控制	IR、RS232、以太网、USB-A、2x BNC同步、1x MiniDIN
网络连接	10/100/1000 base-T、RJ-45 连接、RS-232
电力要求	100-240V 50-60Hz
功率消耗	小于530W
操作环境温度	10 -40 °C /50 -104 °F，0-3000m（存储温度：-20 -60 °C/-4 -140 °F）
操作湿度	20 -80% RH（存储条件：10 -90% RH）
消散 BTU	更大1807 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	342 x 306 x 143 mm / 13.46 x 12.05 x 5.63 in
净重	7.5千克 / 16.5磅
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	符合FCC第15部分A类和CCC、cNus、cUL、UL和CE
保修期	限定为3年零件和人工

生成于：09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。

