


ILite 6 BK

6mm ピクセル・ピッチ、2,000 NIT の表面実装型 LED タイル



Barco の ILite 6 BK は、その魅力的なコスト・パフォーマンス比により、薄型のモジュラー LED タイルが求められるイベントや室内での設置に適したスマートな製品です。さらには、素早く簡単にサービスできます。タイルがディスプレイに追加されたり、ディスプレイから取り外された場合も画像の全体的な安定性をうまく保てるハイクラスな LED 技術を採用しています。

充実したレンタル・ソリューション

ILite 6 BK は、移動を考慮した設計となっており、簡単セットアップ、シンプルなサービス性 (OSD、タイル・スワップ)、アップグレード性を特長とします。充実したレンタル・ソリューションには、頑丈なレンタル・ストラクチャとフライト・ケース、ディスプレイのすばやい設置を実現した新型 DX-700 も含まれています。

クロス・レンタル可能

Barco の有名な色校正技術により、ILite 6BK タイルは完全にクロス・レンタル可能です。この技術により、異なるバッチやさまざまなランタイム世代のタイルを混ぜ合わせたり、マッチさせることができ、毎回パーフェクトな画像のシームレスな表示を実現できます。また、ILite 6 BK は既存の ILite 各種周辺機器やソースとの互換性があります。

最高のコスト・パフォーマンス

ILite はあらゆる屋内環境で使用でき、投資を最小に抑えつつ最高のビジュアル・パフォーマンスを実現し、最高の投資利益を出すことができます。

技術仕様

ILITE 6 BK

一般仕様	
ピクセルピッチ	6.22 mm
輝度	2,000 NIT
LED構成	スリー・イン・ワン SMD
ピクセル濃度	25,829/sqm 2,402/sqf 5,184/タイル (72x72)
水平視野角	120° (最低輝度 50%)
垂直視野角	+60、-60° (最低輝度 50%)
コントラスト比	3,000:1 (500 lux にて)
輝度半減値	45,000 時間を経過しても、従来の輝度を 50% 維持
消費電力	335 W/タイル (最大) 平均で 156 W
オペレーション電圧	200-240V / 50-60Hz
タイル寸法	幅: 448mm 高さ: 448mm 奥行き: 150mm
重量/タイル	14.3 kg
IPレート	屋内専用
プロセッシング	14 ビット/色
カラー	4.4 兆
リフレッシュ・レート	400Hz
床置き	タイル高さ、最大 12 枚
トラス設置	タイル高さ、最大 15 枚
インターフェース リンク	DVI インターフェース (DVI コネクター)
最大リンク長	4.5m (パルコ DVI ケーブル使用時)
インターフェース	DVI リンク x2
最大 電源カスケード接続	タイル 6 枚
サービス性	背面
動作温度	0-40°C
保管温度	-20 -60°C
動作湿度	35-85%
保管湿度	10-90%
ソース互換性	CVBS、YC、YUV、RGB、DVI、SDI、HDS DI (DX700: およびデュアル・リンク DVI、デュアル・リンク HDS DI)
操作デジタイザー	DX-700 (NNI 出力カード使用時)、D320、LEDPRO
証明書	CE クラス A、TUV、FCC クラス A、ETL、RoHS

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

