

TransForm AX6

ビデオと RGB 要求度が中程度の小型から中型のビデオ・ウォール用高品位ビデオ・ウォール・コントローラー



技術仕様

TRANSFORM AX6

一般仕様	
プロセッサ	Dual-Core IntelXeon CPU.3GHz,1または2CPU 2GBECC メインメモリー 4GBまで拡張可能 PCI-Xbus標準 1533MB/S SATAディスクドライバー250GB(RAID1/RAID5オプション) 10/100/1000MbitオンブロードLAN (リダンダント) リダンダント、ホットスワップパワーサプライ 6スロット
寸法	19インチ業務用ラックサイズ (4U高) ケース幅: 440mm 取り付け幅: 482mm ケース奥行き: 566mm ハンドル+奥行き: 616mm 高さ: 177mm ゴム足+高さ: 183mm
重量	23.3Kg(リダンダントパワーサプライ、カード無し)
電源	AC100-240V 50-60Hz
消費電力	リダンダント: 650W
動作状態	0-40°C

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

