

Trans TormA12

小型から大型のビデオ・ウォール用コンパクト、高速ハイエンドビデオ・ウォール・コントローラー



技術仕様

TRANS TORMA12

一般仕様

プロセッサ	ProcessorA4 ☑ IntelCore2Duo2.13GHz ☑ 1GBメインメモリー ☑ 4GBまで拡張可能 ☑ SATAディスクドライブ250GB(RAID1/RAID5オプション) ☑ 10/100/1000MbitLAN (リダンダントオプション) ☑ リダンダント、ホットスワップパワーサプライ ☑ 4 Omnibus ユニットまで ProcessorAX6 ☑ Dual-Core IntelXeon CPU.3GHz,1または2CPU ☑ 2GBECC メインメモリー ☑ 4GBまで拡張可能 ☑ SATAディスクドライブ250GB(RAID1/RAID5オプション) ☑ 10/100/1000MbitオンブロードLAN (リダンダント) ☑ リダンダント、ホットスワップパワーサプライ ☑ 5 Omnibusユニットまで
オムニバス	-Switch Fabric -1.6 GB/s -12スロット -リダンダント電源(Hot-Swap)
重量	ProcessorA4 ☑ 18Kg(標準、カード無し) ☑ 20.5Kg(リダンダントパワーサプライ、カード無し) ProcessorAX6 ☑ 23.3Kg(リダンダントパワーサプライ、カード無し) OmniBus A12 ☑ 18.2Kg(リダンダントパワーサプライ、カード無し)
寸法	ProcessorA4 ☑ 19インチ業務用ラックサイズ (4U高) ☑ ケース幅：440mm ☑ 取り付け幅：482mm ☑ ケース奥行き：516mm ☑ ハンドル+奥行き：566mm ☑ 高さ：177mm ☑ ゴム足+高さ：183mm ProcessorAX6 ☑ 19インチ業務用ラックサイズ (4U高) ☑ ケース幅：440mm ☑ 取り付け幅：482mm ☑ ケース奥行き：566mm ☑ ハンドル+奥行き：616mm ☑ 高さ：177mm ☑ ゴム足+高さ：183mm OmniBus A12 ☑ 19インチ業務用ラック (4 U高) ☑ ケース幅：440mm ☑ 取り付け幅：482mm ☑ 奥行き：450mm ☑ ハンドル+奥行き：500mm ☑ 高さ：177mm ☑ ゴム足+高さ：183mm
電源	AC100-240V 50-60Hz
消費電力	ProcessorA4 ☑ 標準：400W ☑ リダンダント：400W ProcessorAX6 ☑ リダンダント：650W OmniBus A12 ☑ リダンダント：600W(標準)
動作状態	10-40°C 湿度80%まで(結露なし)

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

