

CRWQ-72B

7.000 lumens, projetor DLP de chip único WQXGA



- **Imagens ultranítidas com cores vibrantes**
- **Grande intervalo de troca de lente para instalação flexível**
- **Design compacto**
- **Confiabilidade constante**

*Disponível somente em distribuidores selecionados

E, o que é mais importante, o CRWQ-72B substitui configurações complexas com vários visores para obter um visor de alta resolução na sua sala de reuniões, sala de colaboração ou sala de visualização.

Imagens com alto contraste

O projetor CRWQ-72B combina uma resolução WQXGA (2.560 x 1.600) única - muito maior que qualquer outro projetor DLP de chip único - com uma saída de luz de 7.000 lumens. O projetor permite mostrar mais dados na tela ao mesmo tempo, o que tem um efeito documentado sobre a eficiência do trabalho, pois mais pixels correspondem a mais informações que podem ser exibidas.* Uma vez que fornece imagens estáveis e de alto contraste que permitem maior concentração e oferecem níveis de ruído mais baixos, você pode transformar sua sala de reunião em uma sala de colaboração eficiente.

Instalação flexível

Além de ter o menor tamanho de instalação, o CRWQ-72B também é o projetor mais leve no segmento de 6.500 a 10.000 lumens. Graças à sua gama de lentes de alta qualidade inteiramente de vidro com troca de lente ampla, ele oferece flexibilidade total de instalação.

Feito para durar

O CRWQ-72B apresenta um design sem filtro e a confiável tecnologia DLP® para precisão de imagem sem igual e um baixo custo total de propriedade. Projetado para uso ilimitado, também vem com três anos de garantia para a verdadeira tranquilidade.

Especificações técnicas**CRWQ-72B****Especificações gerais**

Tipo de projetor	projetor DLP de chip único
Tecnologia	LVDC DMD™ com DarkChip3™
Resolução	2.560 x 1.600 (WQXGA)
Brilho	7.000 lumens ANSI
Razão de contraste	6.500:1
Uniformidade de brilho	>90%
Relação de aspecto	16:10
Tipo de lente	Lentes totalmente em vidro
Lentes	lente de ângulo amplo EN42 (0,8:1), lente zoom ultra-ampla EN46 (0,8-1,21:1), lente de ângulo amplo EN43 (1,2-1,7:1), zoom padrão EN41 (1,7-2,5:1), zoom de alcance longo EN44 (2,50-4,60 :1), fixa ultra-ampla EN47 (0,65 : 1)
Deslocamento óptico de lente	Vertical: -144% a +144%; Horizontal: -70% a +70% (com lentes de zoom)
Correção de cores	RealColor™
Lâmpadas	2 x 300 W UHP Vidi
Vida útil da lâmpada	Até 2.000 horas (potência total)/Até 2.500 horas (modo econômico)
Alojamento da lâmpada, substituição rápida	sim
Garantia da lâmpada	500 horas ou 90 dias
Núcleo DLP™ vedado	Sim
Orientação	mesa -teto
Entradas	2 x DVI-I; 2 x HDMI 1.3a; 2 x VGA; entradas de vídeo; 1 x componente; 1 x S-vídeo
Resoluções de entrada	Entrada de até 2.560 x 1.600 pixels em todos os modelos. A resolução de saída depende da resolução nativa; HDTV (1080p, 1080i, 720p); EDTV (576p, 480p); SDTV (576i, 480i); NTSC, PAL, SECAM; varredura progressiva
Ferramentas de software	Conjunto de ferramentas do projetor, ProNet
Controle	1 x RJ-45 TCP/IP; 1 x D-SUB RS232 de nove pinos; 2 x acionador programável de 12 V (miniconector de 3,5 mm); 1 x miniconector de 3,5 mm de controle remoto com fio; 2 x USB
Conexão de rede	Conexão 10/100 base-T, RJ-45
Requisitos de energia	100-240 V / 50-60 Hz
Consumo de energia	912 W
Nível de Ruído	34 dB
Temperatura ambiente operacional	10-40°C / 50°-104°F
Umidade de operação	20-80% UR
BTU de dissipação	máximo de 3.109 BTU/h
Dimensões (LxPxA)	510 x 376 x 233 mm / 20,08 x 14,80 x 9,17 polegadas
Peso	12,7 kg (28,0 lbs)
Acessórios padrão	Cabo de energia, controle remoto sem fio
Certificações	Em conformidade com FCC, parte 15 Classe A e CCC, cCSAus, cUL, UL e CE
Garantia	Limitada de três anos para peças e mão de obra. Extensível até 5.

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

www.barco.com

BARCO