

DP2K-6E

屏幕上限宽度达 7.5 米（24 英尺）的小型 DLP 巴可灵睿系列影院投影机



- **比更安静的数字影院投影机还要安静两倍**
- **简单的 UHP 灯更换，易于维护**
- **全集成且符合 DCI 规范的投影机**

将数字电影提升到前所未有的高度

DP2K-6E 为全球小型和独立的电影院带来了小尺寸、完全集成且符合 DCI 标准的数字电影放映。如何实现！

为什么会青睐 DP2K-6E

- 由于采用 Barco Alchemy Series 3 模块，实现高性价比和完全集成
- UHP 灯确保维护简单性和结构紧凑性
- 非常安静的投影机，小巧便携
- 巴可品牌的质量和模块化现在同样适用于较小的屏幕

结合媒体服务器功能与影院处理电子元件的 Series 3 电子元件 减少盒子数量可提升可靠性和易用性 采用了直观的“Barco Web Commander”用户界面，操作简单

- 结合媒体服务器功能与影院处理电子元件的 Series 3 电子元件
- 减少盒子数量可提升可靠性和易用性
- 采用了直观的“Barco Web Commander”用户界面，操作简单

技术规格

DP2K-6E

一般规格

自然分辨率	2048 x 1080 像素
机架	密封 DMD 和光学组件
光输出	DCI色彩: 4800流明/ 非DCI: 7200流明
灯	双 465W, UHP 投影机
屏幕尺寸	宽度可达7.5米/24英寸 (屏幕增益1.2 @ 14ft)
对比度	1600:1
数字微镜器件	3 x 0.69" DC2K 黑金属设备
主镜头	Fully motorized 1.2 -1.7 1.34 -1.9 1.5 -2.15 1.7 -2.55 2.0 -3.9
控制/I/O	3x Ethernet (RJ 45) 8x GPIO (DB 25) 3D interface USB interface
集成式影院媒体处理器	DCI 4K 2D 高达 60 fps DCI 4K 3D (每只眼睛 24 或 30 fps) DCI 高帧率 2K 3D 高达 120 fps (每只眼睛 60 fps) JPEG 2000 比特率高达 625 Mbps 双通道色彩校正 MPEG-2 (4:2:0 和 4:2:2 高达 60 fps) 2x HDMI2.0a (高达 4K 2D 60 fps) 2x 3G-SDI 输入 16x AES/EBU 音频通道 (2x RJ45) 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2x Gbe (用于内容连接和摄取) 2x 前置 USB 3.0 (用于快速摄取) 2x 前置 USB 2.0 视频水印: Civolution NexGuard 音频水印: Civolution 闭路字幕装置: 支持 SMPTE 430-10
集成存储	1.9 TB有效存储 (RAID-5) / 3个1TB热插拔2.5英寸硬盘 3.9 TB有效存储 (RAID-5) / 3个2TB热插拔2.5英寸硬盘
Barco Web Commander	投影机指示板 投影机控制板卡 播放器 / 编辑器 / 调度程序 自动化、3D、摄入 TMS集成 智能投影机状态 通过HTML5网络浏览器, 包括iOS和Android平板电脑
巴可公司通讯器	投影机安装和配置 投影机更新和维护
电力要求	200-240 VAC
投影机尺寸 (HxWxD)	369 x 689 x 664 mm 14.5 x 27.1 x 26.1 inch
投影机重量	53.8千克 / 119磅 (包括便于搬运的凹形把手)
环境温度	35°C/95°F (更大值)
选项	3D 附加组件 触摸屏监视器, 附带 Barco Commander 和 Communicator 基座 CineCare Web Auro 11.1 许可证 Barco Escape 许可证 实时 3D *** 吸顶式安装套件*** (***) 路线图)
噪音级别	声压级 (SPL): 48dB(A)
气流要求	43 CFM

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。