

ClickShare Bar Pro

Wysokiej klasy video bar umożliwiający wciągające i łatwe bezprzewodowe prezentacje i wideokonferencje



- Krystalicznie czysty, wysokiej jakości dźwięk stereo*
- Zaawansowana kamera 4K oparta na sztucznej inteligencji
- Przewodowa stacja dokująca RoomDock do udostępniania treści 4K i alternatywnych połączeń
- Zaawansowane funkcje interaktywne: obsługa dotykowa, możliwość wprowadzania adnotacji i pracy na tablicy
- Produkt neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla**

ClickShare Bar Pro to wysokiej klasy, neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, uniwersalny video bar, który umożliwia wciągające i bezproblemowe bezprzewodowe prezentacje i wideokonferencje w średniej wielkości salach konferencyjnych za pomocą dowolnej platformy wideokonferencyjnej. Dzięki zaawansowanym funkcjom AV (dwa ekrany*, udostępnianie treści 4K) i funkcjom interaktywnym (obsługa dotykowa, adnotacje, tworzenie tablicy) zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, ostry obraz i lepszą interaktywność podczas spotkania, w czasie których wszyscy uczestnicy czują się słyszani i widziani. To rozwiązanie oferuje niezrównaną elastyczność, umożliwiając menedżerom IT łatwe wyposażenie sal konferencyjnych. W połączeniu z 5-letnią gwarancją, urządzenie ogólnie obniża całkowity koszt posiadania, konsolidując wszystkie funkcje współpracy oraz funkcje audio i wideo w jednym wydajnym urządzeniu.

*Głośniki stereo i podwójny ekran będą dostępne w połowie 2024 r.

**Etykieta neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla planowana jest na koniec pierwszego kwartału 2024 r.

Product specifications

CLICKSHARE BAR PRO

General specifications

Operating system	Windows 10 i wyższe wersje macOS 11 (Ventura) i wyższe wersje Android v13 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare) iOS 16 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)
System requirements	Poniżej podano sił wymagania, które naleły spełnił, aby bezproblemowo korzystać z Microsoft Teams lub Zoom. Minimalne: dwurdzeniowy procesor Intel i3 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mac OS Ventura Zalecane: czterordzeniowy procesor Intel i5 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 11 lub Mac OS
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. or 2x 1080p @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2) (Dual screen available mid 2024)
Video inputs	4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. Tryb USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Camera	4K, 1080p, 720p przy 30 kl./s, 5-krotny zoom/ePTZ, 120° FOV
Camera AI	Kadrowanie grupowe, kadrowanie głośników oraz tryb lledzenia i kompozycji dla maksymalnie 4 osób
Audio output	Głośniki 2 x 10 W z funkcją pełnego duplexu i stereo, impedancja 8 omów
Audio pickup	6 mikrofonów MEMS kształtujących wiłzki z redukcją echa i szumów tła wspomaganych przez sztuczni inteligencjł. Zasiłg odbioru do 15 stóp / 4,5 metra
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Noise Level	Bez wiatraka
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Maks. 30 m (100 stóp) pomiłdzy ClickShare Button a ClickShare Bar
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w niektórych krajach w trybie integracji sieciowej)
Connections	1x USB-C 3.1 (DP) do ekranu, 1x wejłcie wideo USB-C 3.1 (DP), 1x USB-A 2.0, 1x Ethernet LAN 1 Gbit, 1x USB-C 2.0 (bok)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotnołci wzglłdnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotnołci wzglłdnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock (tył i dół)
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Tak
Prowadzenie konferencji bezprzewodowych	za pośrednictwem aplikacji lub Button
Local view	Tak
Network connection	LAN i Wi-Fi
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare
ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

Last updated: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Wszelkie prawa zastrzełone. Powielanie w całłoci lub w człłci bez pisemnej zgody jest zabronione. Wszystkie nazwy marek i produktów sñ znakami towarowymi, zastrzełonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich wialicielei. Ze wzglłdu na ciłłgile innowacje, informacje i specyfikacje techniczne mogli ulec zmianie bez wczełniejszego powiadomienia. Sprawdł www.barco.com, aby uzyskał najnowsze specyfikacje.