

SLite HD 렌탈 프레임

대형 LED 월 및/또는 극한 환경용 신형 SLite 프레임.



Barco의 Slite Heavy Duty 렌탈 구조는 대형 LED 월과 열악한 환경의 애플리케이션에 적합하게 개발되었습니다. 새로운 Slite Heavy Duty 렌탈 프레임을 12타일 높이(9타일 아님), 트러스 사용 시 최대 15타일(8타일 아님)까지 적층시킬 수 있습니다.

Slite Heavy Duty 렌탈 프레임은 다음과 같은 추가적 특징을 제공합니다.

- 어떤 환경에서도 손쉽게 설정할 수 있는, 사전 배치된 대형 고강도 콘
- 견고한 수평/수직 부착 & 안전 메커니즘 - 월 설치 시 공구 필요 없음
- 심 콘실러(seam consealer) 설치
- Olite 단일 및 이중 트러스, 풋, 스태커 및 비행 케이스와 호환

새로운 Slite Heavy Duty 렌탈 프레임과 함께 기존의 Slite 렌탈 프레임을 계속 사용할 수 있습니다. 사용 환경 및 LED 월의 크기에 따라 가장 적합한 솔루션을 선택할 수 있습니다.