



C8v

<P>8mm ピクセル・ピッチ (仮想)、8,000 NIT の LED タイル</P>



Barco の C8v LED ディスプレイは、レンタルにも、常設設置にも適した屋内外両用 LED ソリューションです。他の LED ディスプレイに比べ、電力消費と発熱をかなり抑えているディスプレイです。そのため、冷却ファンが不要でファンレス構造でメンテナンスフリーでご利用いただけます。

さらに、C8v はその薄くて軽い作り故に取り扱い易く設置も簡単です。Mil-Spec 810F 規格の試験を受けている C8v は、過酷な環境にも耐えられ、IP66仕様でファンレス構造になっています。

技術仕様

C8V

一般仕様	
ピクセルピッチ	16.7 mm
輝度	8,000 NIT
LED構成	RGBC PTH
水平視野角	120° (最低輝度 50%)
垂直視野角	45° (最低輝度 50%)
輝度半減値	100,000 時間を経過しても、従来の輝度を 50% 維持
ピクセル濃度	バーチャル 14,400/m ² -1,340/ft ² -2,304/タイル (48x48) リアル 3,600/m ²
消費電力	53W/タイル (最大)
オペレーション電圧	200-240V / 50-60Hz
タイル寸法	幅: 400mm 高さ: 400mm 奥行き: 70mm
重量/タイル	6.4 kg
IPレート	IP66/66
プロセッシング	16 ビット/色
カラー	281 兆
リフレッシュ・レート	600-3,000Hz
床置き	高さ最大 10 タイル
トラス設置	タイル高さ、最大 25 枚
インターフェース リンク	PXL
サービス性	前面と背面
動作温度	-20 -45°C
保管温度	-20 -50°C
動作湿度	10-99%
保管湿度	10-99%
ソース互換性	DVI、SD-SDI、HD-SDI
操作デジタイザー	Vizomo
証明書	ETL、CE、FCC、RoHS

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

