


Mono 15



Product specificaties

MONO 15

General specifications	
Gekalibreerde helderheid	2100 nits
Contrastverhouding	1000:1
Fysieke resolutie	15 mm
Hor. kijkhoek	140°
Vert. kijkhoek	75°
Optimale kijkafstand	20 meter
Gewicht	11.4 kg / m ²
Gemiddeld energieverbruik	.07 Watt (per pixel)
Max. energieverbruik	.17 Watt (per pixel)
Temperatuurbereik	Operating: -20°C <> 40°C Storage -20°C <> 60°C
Geschiktheid voor buitengebruik	IP 54
Schermaformaat	Unlimited
Levensduur	100.000h [half brightness]
Verwerking	13 bit

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

